

Bride réglable

Description de l'article/illustrations du produit




Description

Matière :
Acier de traitement.

Finition :
Acier : zingué bleu.
Sans boulon de serrage.

Nota :
La bride réglable permet de compenser rapidement d'éventuelles différences de hauteur de serrage, sans cales supplémentaires et sans encombrer la table de la machine. La bride est dimensionnée pour supporter des charges extrêmes, et notamment pour le serrage d'outillages de coupe et de poinçonnage. Boulons de serrage assortis à cette bride : voir K0698/K0699.

Dessins



Aperçu des articles

Brides de serrage réglables en continu

Référence	Pour largeur de rainure	Vis de fixation assortie	D	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	H	H1
K1956.12	12, 14	M12	13	88	68	23	14	48	28	38	0-40	57
K1956.16	16, 18	M16	18	130	101	29	18	74	38	56	0-65	90
K1956.20	20, 22	M20	22	144	112	32	20	80	46	66	0-70	103
K1956.24	24, 28	M24	25	174	135	39	24	100	52	76	0-85	120

