PRODUKTDATENBLATT

XT70 PACK





Lebensdauer Schnittigkeit Vollmaterial Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 42

- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann. Ideal für antriebsschwache Maschinen.



Ideal für antriebsschwache Maschinen



Typenbezeichnung	XT70 PACK
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikel-Nr.	211080
GTIN	4011890123119
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,027 kg
Produktabmessung	115 x 1,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	1,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gekröpft
Form Kurzversion	Form 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A46T11BF10097
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	xxxxxxxxxxx
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,350 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE