

## Trzpień ustalające ECO, forma D

Opis artykułu/ilustracje produktu



### Opis

#### Materiał:

Wersja stalowa:

Trzpień ustalający niehartowany.

Tulejka gwintowana – stal 1.0718.

Trzpień ustalający – stal 1.4305.

Wersja nierdzewna:

Trzpień ustalający niehartowany.

Tulejka gwintowana – stal 1.4305.

Trzpień ustalający – stal 1.4305.

Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.

#### Wersja:

Wersja stalowa: trzpień ustalający niehartowany. Tulejka gwintowana pasywowana na niebiesko.

Trzpień ustalający niepowlekany.

Wersja nierdzewna:

trzpień ustalający niehartowany.

Części stalowe niepowlekane.

#### Wskazówka:

Trzpień ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia. Trzpień ustalające ze standardowym gwintem i nieszlifowanymi i niehartowanymi kołkami ustalającymi są tańszą alternatywą do istniejących trzpieni ustalających. Dla wielu zastosowań ta precyzja jest jednak wystarczająca. Mniejsza tolerancja produkcyjna sprawia, że produkty dodatkowo są bardziej niewrażliwe na błędy położenia jednoliniowego, które mogą wystąpić podczas wyrównywania trzpieni ustalających względem otworu w odpowiedniku

Podczas montażu należy uwzględnić podany maksymalny moment obrotowy dokręcenia.


#### Na zapytanie:

Wykonania specjalne oraz gwint drobnozwojowy.

# Trzpienie ustalające ECO, forma D

## Rysunki

Forma D  
z kłami podpierającymi  
z nakrętką zabezpieczającą



## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Skok S	SW1	SW2	F x 30°	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N	Maks. moment dokręcania Nm
K0747.04903060	D	stal	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	10	0,8	4	10	2
K0747.04004060	D	stal	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	10	1	6	12	2
K0747.04105080	D	stal	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	13	1,3	6	12	7
K0747.04206100	D	stal	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	17	1,8	8	15	15
K0747.04308120	D	stal	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	19	2,3	8	19	20
K0747.14903060	D	stal nierdzewna	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	10	0,8	4	10	2
K0747.14004060	D	stal nierdzewna	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	10	1	6	12	2
K0747.14105080	D	stal nierdzewna	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	13	1,3	6	12	7
K0747.14206100	D	stal nierdzewna	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	17	1,8	8	15	15
K0747.14308120	D	stal nierdzewna	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	19	2,3	8	19	20