

Productinformatie

71 82 950

Snijtang voor bouwstaalmatten



- Snijcapaciteit tot een hardheid van 48 HRC
- Robuuste snijkanten extra inductief gehard, snijkantenhardheid ca. 62 HRC
- Elastomeer-inzetstuk in de aangesmede aanslag dempt het knippen
- Goede toegankelijkheid dankzij zeer platte kop- en scharnierbereik
- Benen ergonomisch afgerond voor moeiteloos werken
- Robuuste en handzame tweekleurige meer-componentengrepen
- Precieze (12-voudige) instelling en aanpassing door excentrische schroeven
- Grote snijcapaciteit bij geringe krachtspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- Vastgeschroefde snijkop, verwisselbaar
- Scharnier: speciaal gereedschapsstaal, gesmeed
- Benen: stalen buis, poedergecoat
- Lemmet: chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	71 82 950
EAN	4003773066798
Kop	grijs geatramenteerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	4.110 g
Afmetingen	950 x 180 x 40 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

HRC 19	Ø 11 mm
HRC 40	Ø 9 mm
HRC 48	Ø 6 mm
Meslengte mm	44 mm
Kopdikte	40 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



De bijzondere kopvorm van de mattensnijder 71 82 950 maakt het snijden van vlak liggende bouwstalen mogelijk

