

1-2271457-8 ✓ AKTIV

[Dynamic Series](#) | [Dynamic 3000 Series](#)

Interne TE-Nummer 1-2271457-8


PCB Terminal Blocks, Header, Wire-to-Board, 8 Position, .295 in [7.5 mm] Centerline, 1 Row, 300 VAC, Printed Circuit Board, Dynamic 3000 Series

[Auf TE.com ansehen>](#)



[Steckverbinder](#) > [Reihenklennen und Klemmleisten](#) > [PCB-Reihenklennen](#) >

Header Assembly: Wire-to-Board Connector, Spring Clamp, 7.5 mm pitch, 14.5A



Schraubklennen-Steckverbinderart: **Stiftwanne**

Steckverbindersystem: **Draht-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **8**

Raster: **7.5 mm [ .295 in ]**

Zeilenanzahl: **1**

[Alle Header Assembly: Wire-to-Board Connector, Spring Clamp, 7.5 mm pitch, 14.5A \(12\)](#)

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Schraubklennen-Steckverbinderart	Stiftwanne
Steckverbindersystem	Draht-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

### Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	8
Zeilenanzahl	1

### Elektrische Kennwerte

Nennspannung	300 VAC
--------------	---------

### Kontaktmerkmale

Kontakt-nennstrom (max.)	14.5 A
--------------------------	--------

### Gehäusemerkmale

Raster	7.5 mm[.295 in]
--------	-----------------

### Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

### Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Strom und Signale
----------------------	-------------------

## Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Nicht auf Lötfähigkeit überprüft




#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


## Kompatible Teile



## Auch serienmäßig | Dynamic 3000 Series



## Kunden kauften auch diese Produkte



## Dokumente

### Produktzeichnungen

#### D3950 HDR 8POS 1ROW X KEY

Englisch

---

### CAD-Dateien

#### 3D PDF

3D

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2271457-8\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2271457-8\\_A.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2271457-8\\_A.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

---

### Datenblätter/ Katalogseiten

#### DYNAMIC SPRING CLAMP SERIES

Englisch

#### DYNAMIC SPRING CLAMP SERIES

Japanisch

---

### Produktspezifikationen

#### Produktspezifikation

Englisch

---

### Umweltverträglichkeit von Produkten

#### Product Compliance

Englisch

#### Product Compliance

Englisch

---

### Benutzeranleitungen

#### Anleitung (nicht USA)

Englisch

---

### Freigabe Agentur

#### UL-Bericht

Englisch