

# AT3-II S32

## 3-Phasen 16/32 A Drehstromadapter mit Differenzstromerfassung

3-349-480-01  
3/2.18

### DIN VDE Prüfungen ohne Netzbetrieb

- Schutzleiterwiderstand
- Isolationswiderstand
- Ersatzableitstrom

### DIN VDE Prüfungen mit Netzbetrieb

- Differenzstrom  
(nicht SECUTEST BASE(10), SECUTEST S2N+w)
- Berührungsstrom
- Schutzleiterstrom  
(nicht SECUTEST S2N+/S2N+10)

### Ausrüstung

- 5 pol. CEE 32 A (max. 40 A) und CEE 16 A
- einphasige Schutzkontakt-Steckdose



## Anwendung

Mit dem CEE-Adapter AT3-II S32 können Sie schnell und rationell Geräte, die mit einem 5-poligen CEE-Stecker 16A/6h oder 32A/6h ausgerüstet sind, an ein Prüfgerät für die Prüfung ortsveränderlicher Geräte nach DIN VDE 0701-0702 bzw. für die Prüfung nach DIN VDE 0750 (IEC 62353) und IEC 601 anschließen, das zum Anschluss des Prüflings lediglich eine Schutzkontakt-Steckdose besitzt.

Folgende Prüfungen können mithilfe des CEE-Adapters AT3-II S32 an Geräten mit CEE-Steckern durchgeführt werden:

- Prüfung der Durchgängigkeit des Schutzleitersystems
- Isolationsprüfung
- Messung des Ersatzableitstroms
- Messung des Differenzstroms L1-L2-L3-N
- Messung des Schutzleiterstroms
- Durchführen der Funktionsprüfung

### Einsatz mit SECUTEST... / SECULIFE...

Der AT3-II S32 ist zum Anschluss an die Prüfgeräte SECUTEST BASE(10)/PRO, SECULIFE ST BASE(25) SECUTEST S2N+, SECUTEST S2N+10, SECUTEST S2N+w SECUTEST®SII (mit Merkmal F01) bzw. SECUTEST SIII+ und SECUTEST®SIII bzw. SECUTEST SIII+ konzipiert.

Der AT3-II S32 ermöglicht Prüfungen entsprechend den menügeführten Prüfabläufen dieser Prüfgeräte vollautomatisch oder auch manuell mit Übergabe der Prüfergebnisse an die Prüfgeräte und Auswertung über die Prüfgeräte.

SECUTEST S2N+w und SECUTEST SIII+: Die Messung des Schutzleiterstroms ist nur mit der Option IEC 60601 möglich.

## Angewandte Vorschriften und Normen

<b>IEC 61010-031</b> <b>DIN EN 61010-031</b> <b>VDE 0411-031</b>	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 031: Sicherheitsbestimmungen für handgehaltenes Messzubehör zum elektrischen Messen und Prüfen
<b>EN 60529</b> <b>VDE 0470-1</b>	Prüfgeräte und Prüfverfahren Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
<b>DIN EN 61326-1</b> <b>VDE 0843-20-1</b>	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

### Vorschriften und Normen für die Anwendung des Sicherheitstesters

<b>DIN VDE 0701-0702</b>	Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte – Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte – Allgemeine Anforderung für die elektrische Sicherheit
<b>DIN VDE 0751</b>	Instandsetzung, Änderung und Prüfung von medizinischen elektrischen Geräten. Allgemeine Anforderungen
<b>DGUV Vorschrift 3 (bisher BGV A3)</b>	Vorschrift 3 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung – Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“

# AT3-II S32

## 3-Phasen 16/32 A Drehstromadapter mit Differenzstromerfassung

### Technische Kennwerte

#### Signalisierungseinrichtung

Die orange-farbene Signallampe am AT3-II S32 signalisiert, dass die Anschlüsse der speisenden Netz-Steckdose ohne Sicherung oder andersartigem Schutzelement mit der Prüf-/Netzdose bzw. Kupplung des Adapters AT3-II S32 verbunden sind.

#### Referenzbedingungen

Umgebungstemperatur	+23 °C ±2 K
Relative Luftfeuchte	40 ... 60 %
Netzspannung	230 V ±1 %
Frequenz der Messgröße	50 Hz ±0,2%
Kurvenform der Messgröße	Sinus (Abweichung zwischen Effektiv- und Gleichrichtwert ±0,5%)

#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturen	0 ... + 40 °C
Lagertemperaturen	-20 ... + 70 °C
Luftfeuchte	max. 75%, Betauung ist auszuschließen
Höhe über NN	bis zu 2000 m

#### Elektrische Sicherheit

Schutzklasse	I nach IEC 61010-031/DIN EN 61010-031/VDE 0411-031
Arbeitsspannung	300 V
Prüfspannung	2,2 kV
Strombelastbarkeit	32 A Drehstrom 40 A (AC-1) KB 10 min
Eigen-Anschlussleistung „Netz aktiv“	10 VA, $\cos \varphi \sim 0.4$
Messkategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

#### Elektromagnetische Verträglichkeit EMV

Störaussendung	EN 61326-1:2013 Klasse B
Störfestigkeit	EN 61326-1:2013

#### Differenzstrom

Messbereich	0,08 mA ... 10,0 mA AC
Eigenabweichung	4% v. M. ±40 µA
Betriebsmessabweichung	6% v. M. ±60 µA

### Mechanischer Aufbau

Schutzart Gehäuse IP40, Anschlüsse IP20

Tabellenauszug zur Bedeutung des IP-Codes

IP XY (1. Ziffer X)	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern	IP XY (2. Ziffer Y)	Schutz gegen Eindringen von Wasser
2	≥ 12,5 mm Ø	0	nicht geschützt
4	≥ 1,0 mm Ø	0	nicht geschützt

Abmessungen L x B x H: 285 mm x 220 mm x 128 mm (ohne Leitungen und Tüllen)

Gewicht 4,15 kg

### Bestellangaben

Beschreibung	Typ	Artikelnummer
Sicherheitstester	AT3-II S32	Z745X