

Topstar

Besucherstuhl

Visit 10

4-Fußgestell aus Rundrohr-Stahl verchromt, mit starren Armlehnen, Sitzbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in dunkelblau, ergonomisch gewölbte Rückenlehne, Rückenbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in dunkelblau

VE 2 Stück

Artikelnummer: 146774



Topstar Besucherstuhl Visit 10

Besucherstuhl

- 4-Fußgestell aus Rundrohr-Stahl verchromt
- mit starren Armlehnen
- Muldensitz mit Polster
- Sitzbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in dunkelblau
- 40000 Scheuertouren nach Martindale
- schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
- Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 x 480 x 450 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 830 x 480 x 560 mm
- ergonomisch gewölbte Rückenlehne
- Rückenbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in dunkelblau
- Gestell mit Kunststoffgleiter
- Gewicht 40,8 kg

Technische Details

Sitzmöbeltyp	Besucherstuhl	Sitzhöhe	430 mm
Gestellform	4-Fußgestell	Sitzbreite	480 mm
Material Gestell	Stahl	Sitztiefe	450 mm

Oberfläche Gestell	verchromt	Rücken Ausführung	ergonomisch gewölbte Rückenlehne
Rohrform	Rundrohr	Material Rückenbezug	Stoff (100% Polypropylen)
Armlehnen	starre Armlehnen	Farbe Rückenbezug	dunkelblau
Sitztyp	Muldensitz	Brandschutz	schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
Material Sitzbezug	Stoff (100% Polypropylen)	Höhe	830 mm
Polsterung	Sitz und Rücken	Breite	480 mm
Strapazierfähigkeit	40000 Scheuertouren	Tiefe	560 mm
Farbe Sitzbezug	dunkelblau	Unterbau	Gleiter
Sitzschale	Sitz/Rücken geteilt	Gewicht	40,8 kg
Sitzunterstützung	keine		

Dazu passt auch ...

138486		Bürodrehstuhl, Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung, mehrfach arretierbar, mit höhenverstellbaren Armlehnen, Bandscheibensitz mit Bezug aus Stoff (100% Polypropylen) in schwarz, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 510 x 480 x 480 mm, Netzurückenlehne in schwarz, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle
141656		Magazinsammler, Höhe x Breite x Tiefe 300 x 335 x 280 mm, Gestell aus Stahl verchromt
147974		Konferenz Tisch, Höhe x Breite x Tiefe 740 x 2000 x 1200 mm, Form fassförmig, 4-Fußgestell aus Stahl verchromt, Quadratrohr