

## IBC-Container

Höhe x Länge x Breite 1013 x 800 x 1200 mm, Inhalt 600 l, Einfüllöffnung Ø 150 mm, für Standard-Ausführung, mit Auslaufventil NW 50, Öffnung mit Alu-Platine versiegelt, Aus Polyethylen in naturweiss, Mit Kunststoffpalette



Artikelnummer: 509659

## IBC-Container

IBC-Container

- Höhe x Länge x Breite 1013 x 800 x 1200 mm
- Inhalt 600 l
- Einfüllöffnung Ø 150 mm
- für Standard-Ausführung
- mit Auslaufventil NW 50, Öffnung mit Alu-Platine versiegelt
- Aus Polyethylen in naturweiss
- Mit Kunststoffpalette
- Mit Schraubdeckel
- Verschließbar mit Plomben
- mit verzinktem Stahlrohr-Rahmen
- 2-fach dynamisch/4-fach statisch stapelbar



## Technische Details

Behältertyp	IBC-Container	Material	Polyethylen
Euronorm	ja	recyclbar	ja
Inhalt	600 l	Durchmesser Öffnung	150 mm
Höhe	1013 mm	Deckel	ja

Länge	800 mm	Deckeltyp	Schraubdeckel
Breite	1200 mm	Schließsystem	Plomben
Lebensmittelgeeignet	nein	Unterbau	Kunststoffpalette
Gefahrstoffeignung	nein	Ablauf	mit Auslaufventil NW 50, Öffnung mit Alu-Platine versiegelt
stapelbar	ja	Farbe	naturweiss
nestbar	nein	Gewicht	47 kg
unterfahrbar	ja		

## Dazu passt auch ...

235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
400932		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen