

Solux-Halogenglühlampe 50x45mm, GX5,3 12V 35W 17° 4100K mit Frontglas, 5000h

Artikel-Nr. 42150



www.sh-licht.de

| | |
|----------------------|-----------|
| Lampenleistung: | 35 W |
| Lampenspannung: | 12 - 12 V |
| Sockel: | GX5,3 |
| Ausstrahlungswinkel: | 17 ° |
| Farbtemperatur: | 4100 K |
| Infrarottechnik: | Nein |
| Frontscheibe: | Ja |
| Durchmesser: | 50 mm |
| Gesamtlänge: | 45 mm |
| Axiale Wendel: | Ja |
| Reflektorart: | Glas |
| Niederdrucktechnik: | Ja |
| UV-Schutz: | Ja |
| Lichtstärke: | 3447 cd |
| Farbe: | ohne |
| Cool Beam: | Ja |
| Xenon: | Nein |
| Neodym-Lampe: | Nein |

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Solux-Halogenglühlampe 50x45mm Solux Tageslicht Halogenglühlampe MR16, GX5,3, weiß, 4100K, Abstrahlwinkel 17°, mit Frontglas
 - Solux setzt brillante Tageslicht Akzente und Effekte. Die angestrahlten Objekte werden unverfälscht in ihrer Natürlichkeit extrem farbecht aufgewertet. Höchste Anforderung an Licht- und Farbwiedergabe wird voll erfüllt. Juweliere, Galerien, Museen, Textilien, Gesundheit, Lebensmittel, Blumen, Warenpräsentationen oder Produktszenierungen sind deshalb bevorzugte Anwendungsmöglichkeiten für diese Qualität und dieses Niveau - auch mit schwarzem Reflektor lieferbar, damit kein Licht nach hinten leuchtet, bitte fragen Sie an.

Energieeffizienzklasse: C
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 38.5
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 10000
 Farbwiedergabeindex (Ra): 99
 Lichtstromerhalt: 70
 Lebensdauer (h): 5000

Letzte Aktualisierung am: 19.12.2014 17:45:40

