

Luchtkussenfolie in dispenser

levering als rol, alle 320 mm geperforeerd, rollen lengte x breedte 50 m x 320 mm, Van LDPE, dikte 80 µm, tweelaags, in transparant



Artikelnummer: 253683

Luchtkussenfolie in dispenser





- levering als rol, alle 320 mm geperforeerd
- Werkt waterdicht en chemisch neutraal
- rollen lengte x breedte 50 m x 320 mm
- rollen Ø 420 mm
- noppen hoogte x Ø 4 x 10 mm
- Van LDPE, dikte 80 µm, tweelaags
- Van 80 % gerecycled materiaal
- in transparant

Technische details

| | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------------|--|
| type verpakking | folie | diameter rol | 420 mm |
| Type folie | Folie met luchtkussens | diameter noppen | 10 mm |
| confectionering | rol | hoogte noppen | 4 mm |
| materiaal | LDPE | materiaaldikte | 80 µm |
| kwaliteit | tweelaags | beschermende eigenschap | waterdicht en chemisch neutraal |
| lengte | 50 m | kostenvoordeel | Bespaart portokosten door laag eigen gewicht |
| breedte | 320 mm | aandeel gerecycled materiaal | 80 % |

| | | | |
|-------------------|--------|---------|-------------|
| geperforeerd | ja | kleur | transparant |
| perforatieafstand | 320 mm | gewicht | 1,85 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 216017 |  | golfkartonnen vouwdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, enkelvoudige golf, lengte x breedte x hoogte binnen 200 x 200 x 200 mm |
| 222652 |  | vuilniszak, inhoud 120 l, Van 25 µm dik polyethyleen, hoogte x breedte 1300 x 930 mm, in zwart |
| 227310 |  | veiligheids-cutter, veerbelast trapeziummes met automatisch inschuifbaar lemmet, uitschuiflengte lemmet 21 mm, met tanggreep en bevestigingssoog |
| 243005 |  | complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 900 mm, blad van pressboard met kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, 1 dooshouder met 5 steekbeugels en 1 legbord |