

Gera Rollcontainer Milano

Höhe x Breite x Tiefe 570 x 430 x 600 mm, 1 HR-Auszüge, verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Ahorn, Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Ahorn, Unterbau Rollen

Artikelnummer: 905107



geramöbel

3 YEARS WARRANTY



Gera Rollcontainer Milano

Rollcontainer

- Höhe x Breite x Tiefe 570 x 430 x 600 mm
- Konstruktion aus Holz
- 1 HR-Auszüge
- Auszüge kugelgelagert, Auszug 80 %
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Ahorn
- Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Ahorn
- Unterbau Rollen
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp Schrank

Auszugsführung kugelgelagert

Schranktyp	Rollcontainer	Auszug	80-100 %
Material	Holz	abschließbar	ja
Höhe	570 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Breite	430 mm	Postfach/Einwurfschlitz	nein
Tiefe	600 mm	Unterbau	Rollen
fahrbar	ja	Oberfläche Korpus	melaminharzbeschichtet
Schrank Ausstattung	Materialfach, Schublade, HR-Auszug	Oberfläche Front	melaminharzbeschichtet
Schubladen Anzahl	2 Stück	Anlieferung	fertig montiert
HR-Auszüge	1 Stück	Garantie	3 Jahre
Farbe Korpus	Ahorn	Gewicht	25 kg
Farbe Front	Ahorn		

Dazu passt auch ...

139644		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz
503146		Magnet-Haftband, Länge x Breite 1000 x 35 mm, aus Stahl mit Lackierung in weiß
523540		Papierkorb, Inhalt 18 l, Höhe x Durchmesser 331 x 315 mm, Korpus aus Polypropylen in schwarz
527830		Schreibtischleuchte, 1 x Energiesparlampe, 20 W, Leuchtmittel austauschbar, Leuchtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 2700 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1300 Lux, Energieeffizienzklasse F, Arm um 160° drehbar, Armlänge 410 mm, 2-teilig, Aufstellung mit Stand- oder Klemmfuß, Klemmweite 0 - 55 mm, Aus Aluminium in schwarz/silber