

### Nr. 170 Seilrollen aus Aluminium

mit Rotgussbuchse, passend zu Ausziehrollen Nr. 442 und Nr. 443.  
Alle Maße in mm.



	115	200
<b>Rollenaußen-Ø</b>	115	200
Rillengrund-Ø	89	152
Rillenradius	9,5	15
Rillentiefe	13	24
Kranzbreite	26	42
Bohrung für Bolzen	14	19
Nabenlänge	30	44
Naben-Ø	32	42
Seil-Ø max.	16	29
Tragfähigkeit in kg	150	250
Gewicht in kg ca.	0,30	1,10

### Nr. 427 Hanfseilrollen aus Stahl

Rille gedreht, Nabenloch gebohrt, passend zu Flaschenzügen Nr. 420.  
Alle Maße in mm.



	40	50	60	75
<b>Rollenaußen-Ø</b>	40	50	60	75
Rillengrund-Ø	33	42	52	65
Rillenradius	4	4,5	4,5	5,5
Rillentiefe	3,5	4	4	5
Kranzbreite	9,5	11,5	11,5	15
Bohrung für Bolzen	8,25	10,25	10,25	12,25
Nabenlänge	10	11,5	11,5	16
Naben-Ø	14	16	16	32
Seil-Ø max.	6	8	9	11
Tragfähigkeit in kg	50	70	80	100
Gewicht in kg ca.	0,053	0,090	0,140	0,220