

## Oberflächenbearbeitung Schleifen

### SE 14-2 125 Set

Bestell-Nr. 391.174



#### SUPRAFLEX, der Schleif-Spezialist für Metall, Stein, lackierte Oberflächen, Holz

- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
- Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Komplette vergossene Elektronikbauteile verhindern Schäden durch Stäube. Mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzerte Wicklung am Anker. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Epoxidbeschichtete Wicklung am Feldpaket
- Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment
- Einfache Bedienung durch griffgünstigen und staubgeschützten Ein-/Aus-Schalter
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit
- Spindelarretierung
- Schleif-Spezialist zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von Inox, Metall, Natur-/Kunststein, lackierten Oberflächen

Technische Attribute	SE 14-2 125 Set
Max. Stützteller-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	600-2100 /min
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	880 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Abmessung (L x B x H, inkl. 370x170x140 Absaughaube)	mm
Gewicht	2,6 kg

#### Grundausrüstung

1 Schutzhaube SG D125 SE
1 Adapter SAD-C D32 AS
1 Zusatzhandgriff SE 14-2 125 M8
1 Klett-Schleifteller SP D125-8 H/F
1 Transportkoffer TK-L BoB-2
1 Koffereinlage TKE SE 14-2 125
4 Blatt Schleifmittel Ø 125 mm
1 Stirnloschschlüssel gekröpft
1 Innensechskantschlüssel, SW 4
1 Innensechskantschlüssel, SW 5 lang
3 Kabelhalter

## Oberflächenbearbeitung Schleifen

### Zubehör

#### Inox-Set



Set zur Bearbeitung von Metalloberflächen für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer TK-L BoB-1, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD130/ 1x135x295, je 3 Klett-Schleifpapiere CORKFLEX in den Körnungen P 280, P 400, P 800, je 10 Klett-Schleifpapiere CERAFLEX K 80, K 120, K 180, je 1 SC-Vlies Scheibe in coarse, medium, very fine, 1 Filzpad hard, 1 Filzpad soft, 1 Spannflansch CF SE 14-2, 1 Spannmutter.

VE	Bestell-Nr.
1 Set	393.428

#### Paint-Set



Set zur Bearbeitung lackierter Oberflächen für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer TK-L BoB-1, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD130/ 1x135x295, je 10 Klett-Schleifpapiere ZIRCOFLEX in den Körnungen A 40, A 60, A 80, je 10 Klett-Schleifpapiere SELECTFLEX P 120, P 180, je 1 Klett-Schleifpapier MESHFLEX A 100, A 280.

VE	Bestell-Nr.
1 Set	393.436

#### Stone-Set



Set zur Steinbearbeitung für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer TK-L BoB-1, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD130/ 1x135x295, je 1 Diamantpad-Schleifpad in den Körnungen 50, 100, 400, 800, 3000, 1 Filzpad hard, 1 Filzpad soft.

VE	Bestell-Nr.
1 Set	393.444

## Oberflächenbearbeitung Schleifen

### Transportkoffer Box on Box-System

---



Das Transportkoffersystem sorgt für Ordnung, nutzt den Raum perfekt aus. Mit durchdachten Einlagen werden Maschinen, Zubehöre und Verbrauchsmaterialien übersichtlich untergebracht. Einfach die Boxen aufsetzen - das Einrasten erfolgt wie automatisch. Durch das innovative Duo-Click-System lassen sich die Boxen verbinden, stapeln und schnell wieder auslösen. Zur Verwendung eines Vorhängeschlosses sind stabile Bohrungen vorbereitet. Die Boxen sind bis zu 90 kg belastbar. Ohne Einlage.

**Abmessung   Gewicht:   Bestell-Nr.**  
**(L x B x H):**

---

**464 x 353 x  
142            2,2            392.634**



Das Transportkoffersystem sorgt für Ordnung, nutzt den Raum perfekt aus. Mit durchdachten Einlagen werden Maschinen, Zubehöre und Verbrauchsmaterialien übersichtlich untergebracht. Einfach die Boxen aufsetzen - das Einrasten erfolgt wie automatisch. Durch das innovative Duo-Click-System lassen sich die Boxen verbinden, stapeln und schnell wieder auslösen. Zur Verwendung eines Vorhängeschlosses sind stabile Bohrungen vorbereitet. Die Boxen sind bis zu 90 kg belastbar. Ohne Einlage.

**Abmessung   Gewicht:   Bestell-Nr.**  
**(L x B x H):**

---

**464 x 353 x  
212            2,5            392.642**

## Oberflächenbearbeitung Schleifen

### Koffereinlage

---

Passende Zubehör-Einlage für Transportkoffer TK-L BoB-1 392.634.

VE	Bestell-Nr.
1	392.243

Passende Einlage für Transportkoffer TK-L BoB-2 392.642. Für die SUPRAFLEX SE 14-2 125.

VE	Bestell-Nr.
1	392.235

### Naturfaser-Filzpad

---



Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Abmessung	Typ:	Bestell-Nr.
125 Ø	soft	393.355



Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Abmessung	Typ:	Bestell-Nr.
125 Ø	hart	393.347

## Oberflächenbearbeitung Schleifen

### Diamant-Schleifpad

---



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

**Abmessung Korn: Bestell-Nr.**  
**in mm:**

---

**125 Ø 50 382.817**



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

**Abmessung Korn: Bestell-Nr.**  
**in mm:**

---

**125 Ø 100 382.825**



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

**Abmessung Korn: Bestell-Nr.**  
**in mm:**

---

**125 Ø 200 382.833**

## Oberflächenbearbeitung Schleifen



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

**Abmessung Korn: Bestell-Nr.**  
**in mm:**

---

<b>125 Ø</b>	<b>400</b>	<b>382.841</b>
--------------	------------	----------------



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

**Abmessung Korn: Bestell-Nr.**  
**in mm:**

---

<b>125 Ø</b>	<b>800</b>	<b>382.868</b>
--------------	------------	----------------



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

**Abmessung Korn: Bestell-Nr.**  
**in mm:**

---

<b>125 Ø</b>	<b>1500</b>	<b>382.876</b>
--------------	-------------	----------------



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

## Oberflächenbearbeitung Schleifen

**Abmessung Korn: Bestell-Nr.**  
**in mm:**

---

**125 Ø 3000 382.884**



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

**Abmessung Korn: Bestell-Nr.**  
**in mm:**

---

**125 Ø 10000 382.965**

### Klett-Schleifpapier ZIRCOFLEX



Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

**Abmessung Korn: VE Bestell-Nr.**  
**in mm:**

---

**125 Ø A 40 25 393.185**

**125 Ø A 60 25 393.193**

**125 Ø A 80 25 393.207**

## Oberflächenbearbeitung Schleifen

### Klett-Schleifpapier CERAFLEX

---



Ideal zum Schleifen von Edelstahloberflächen und Verschleifen von Schweissnähten. Das Trägergewebe ist extrem reißfest. Geringe Wärmeentwicklung und höhere Standzeiten sorgen für eine hohe Wirtschaftlichkeit. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

### Klett-Schleifpapier CORKFLEX

---



Ideal für die Tiefenreinigung der Oberfläche, es entsteht mehr Glanz und eine bessere Haptik durch den Korkzusatz. Feinschleifmittel mit grober Struktur und stabiler Gewebeunterlage. Verringert die Wärmeentwicklung auf der Oberfläche und 3-fach höhere Standzeiten zu vergleichbaren Schleifmitteln. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø	P 280	15	393.258
125 Ø	P 400	15	393.266
125 Ø	P 800	15	393.274

## Oberflächenbearbeitung Schleifen

### Klett-Schleifteller

---



Mit 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 125 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
-----------	----	-------------

in mm:

---

125 Ø	1	391.727
-------	---	---------

### Schutzhaube mit drehbarem Randsegment

---



Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
-----------	----	-------------

in mm:

---

125 Ø	1	393.363
-------	---	---------

### Bürstenkranz

---



Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.

VE	Bestell-Nr.
----	-------------

---

1	394.076
---	---------

## Oberflächenbearbeitung Schleifen

### Zusatzhandgriff

---



Seitlicher Handgriff, Gewinde M 8.

VE	Bestell-Nr.
1	391.581

### Spannflansch

---

Zur Verwendung von Fächerschleifscheiben Ø 125 mm.

VE	Bestell-Nr.
1	393.371

### Adapter

---



Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System.  
Antistatik-Ausführung.

VE	Bestell-Nr.
1	393.398

### Antistatik-Saugschlauch

---



Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger, inkl. Universal-Adapter (320.188) antistatisch.

VE	Bestell-Nr.
1	354.953

## Oberflächenbearbeitung Schleifen

### Klett-Schleifpapier SELECTFLEX



Ideal geeignet zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller.

Bezeichnung:Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
D125 Se-P40/50	125 Ø P 40	50	380.520
D125 Se-P60/50	125 Ø P 60	50	380.539
D125 Se-P80/50	125 Ø P 80	50	380.547
D125 Se-P100/50	125 Ø P 100	50	380.555
D125 Se-P120/50	125 Ø P 120	50	380.563
D125 Se-P150/50	125 Ø P 150	50	380.571
D125 Se-P180/50	125 Ø P 180	50	380.598
D125 Se-P220/50	125 Ø P 220	50	380.601
D125 Se-P320/50	125 Ø P 320	50	380.628
D125 Se-P400/50	125 Ø P 400	50	380.636

## Oberflächenbearbeitung Schleifen

### Klett-Schleifvlies MESHFLEX



Ideal geeignet zum Aufrauen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.

Bezeichnung:	Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
D125 Me-100/5	125 Ø	A 100	5	380.717
D125 Me-280/5	125 Ø	A 280	5	380.725
D125 Me-1500/5	125 Ø	S 1500	5	380.733

## Oberflächenbearbeitung Schleifen

### SC-Vlies Klettscheibe

---



Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

**Abmessung Korn: Bestell-Nr.**  
**in mm:**

---

**125 Ø coarse 358.614**



Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

**Abmessung Korn: Bestell-Nr.**  
**in mm:**

---

**125 Ø medium 358.622**



Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

**Abmessung Korn: Bestell-Nr.**  
**in mm:**

---

**125 Ø very fine 358.630**

## Oberflächenbearbeitung Schleifen

### Stirnlochschlüssel

---



Speziellschlüssel gekröpft, zum Lösen von Klett-Schleifteller und Spannmutter.

VE	Bestell-Nr.
1	392.537

---

### Innensechskantschlüssel, SW 5 lang

---



Zum Wechsel der Schleifteller.

VE	Bestell-Nr.
1	392.731

---

### Spannmutter M 14

---



Zur Verwendung von Fächerschleifscheiben  $\varnothing$  125 mm.

VE	Bestell-Nr.
1	100.080