

A. ROULEAUX PLASTIQUE

* Pour empattement 75 mm, long. exacte convoyeur : 1,0 m = 0,975 m, 2,0 m = 1,95 m

Larg. convoyeur mm		300				400				500				600			
Larg. totale mm		340				440				540				640			
Larg. max. charge mm		500				600				700				800			
Long. min. charge mm		375		300		225		375		300		225		375		300	
Empattement mm		125		100		75*		125		100		75*		125		100	
Droit	Long. 1,0 m	405873	405884	405895	405909	405931	405942	405953	405964	405975	405986	442971	405997	---	---	---	---
	Long. 1,5 m	406195	406209	406231	406242	406253	406264	406275	406286	406297	406311	406322	406333	---	---	---	---
	Long. 2,0 m	406344	406355	406366	406377	406898	406901	406912	406923	406934	406945	406956	406967	---	---	---	---
	Long. 3,0 m	406978	406989	407121	407132	407143	407154	407165	407176	407187	407198	407245	407256	---	---	---	---
Courbe	45°	407267	-	407278	407493	-	407507	407518	-	407529	407551	-	407562	---	---	---	---
	90°	407733	-	407948	407959	-	407981	407992	-	408011	408022	-	408077	---	---	---	---
Passage avec charnière		Long. 1,0 m	408088	408099	408102	408259	408281	408292	408306	408317	408328	408339	408361	408372	---	---	---

A. ROULEAUX EN ACIER

* Pour empattement 75 mm, long. exacte convoyeur : 1,0 m = 0,975 m, 2,0 m = 1,95 m

Larg. convoyeur mm		300				400				500				600			
Larg. totale mm		340				440				540				640			
Larg. max. charge mm		500				600				700				800			
Long. min. charge mm		375		300		225		375		300		225		375		300	
Empattement mm		125		100		75*		125		100		75*		125		100	
Droit	Long. 1,0 m	408383	408394	408408	408419	408441	408452	408543	408554	408612	408703	408714	408725	---	---	---	---
	Long. 1,5 m	408736	408747	408758	408769	408791	408805	408816	408827	408838	408849	408995	409003	---	---	---	---
	Long. 2,0 m	409014	409025	409036	409047	409058	409069	409659	409681	409692	409706	409717	409728	---	---	---	---
	Long. 3,0 m	409739	409761	409772	409783	409794	409808	409819	409841	409852	409863	409874	409885	---	---	---	---
Courbe	45°	409896	-	409921	409932	-	409943	409954	-	409965	409976	-	409987	---	---	---	---
	90°	409998	-	410002	410013	-	410024	410035	-	410046	410057	-	410068	---	---	---	---
Passage avec charnière		Long. 1,0 m	410079	410104	410115	410126	410137	410148	410159	410181	410192	410206	410217	410228	---	---	---



Butée d'arrêt

- En tôle d'acier galvanisé

Larg. convoyeur mm		300	400	500	600
		126268	126202	126304	588423
		---	---	---	---



Guides latéraux

Exigés en cas de charges à partir de 2 m de hauteur de convoyage et pour les virages dangereux.

- En profilé C galvanisé
- Hauteur réglable jusqu'à 90 mm
- Guides unilatéraux pour les virages au niveau du rayon extérieur

Exécution		simple	double
Droit	mct	414499	414502
		---	---
Courbe	45°	414513	414524
	90°	414535	414546
		---	---



Supports avec articulation pivotante

Pour installation fixe

Pour montage fixe du convoyeur à galets.

- Cadre en tube d'acier carré
- Laquage bleu ciel RAL 5015



Pour une installation libre

Pour accrocher le convoyeur à galets.

- Laquage coloris bleu ciel RAL 5015

Larg. convoyeur mm		300	400	500	600
Haut. mm de - à	275 - 340	428653	428664	428675	428686
	330 - 395	428744	428755	428766	428777
	390 - 570	428824	428835	428846	428857
	550 - 850	429055	404327	429077	429088
	680 - 1100	429168	405057	429204	429215

Larg. convoyeur mm		300	400	500	600
Haut. mm de - à	275 - 340	428595	428609	428631	428642
	330 - 395	428697	428711	428722	428733
	390 - 570	510321	428799	428802	428813
	550 - 850	429011	510326	429033	429044
	680 - 1100	429099	510329	429146	429157