

meychair **siège assis-debout XXL** **rabattable**

Futura Light AF-SR

avec siège rénal, revêtement en similicuir (58 % polyuréthane, 4 % viscose (rayonne), 38 % polyester (+/- 10 %)) en noir/blanc, assise hauteur x largeur x profondeur 550 - 770 x 480 x 340 mm, revêtement de dossier en similicuir (58 % polyuréthane, 4 % viscose (rayonne), 38 % polyester (+/- 10 %)) en noir/blanc, équipé avec marchepied d'un siège assis-debout, structure en acier noir



Numéro d'article: 273655

siège assis-debout XXL rabattable







- Convient pour le secteur de la musique
- avec siège rénal
- revêtement en similicuir (58 % polyuréthane, 4 % viscose (rayonne), 38 % polyester (+/- 10 %)) en noir/blanc
- assise hauteur x largeur x profondeur 550 - 770 x 480 x 340 mm
- Force max. 250 kg
- revêtement de dossier en similicuir (58 % polyuréthane, 4 % viscose (rayonne), 38 % polyester (+/- 10 %)) en noir/blanc
- dossier balançant et à hauteur réglable
- Équipé avec dossier
- réglage en hauteur via mécanisme continu
- équipé avec marchepied d'un siège assis-debout
- structure en acier noir
- châssis avec patins




- Pliables pour un gain de place
- certifié GS
- 5 ans de garantie sur les pièces métalliques

Détails techniques

type de meuble	siège	noir/blanc
type de siège	siège assis-debout	hauteur réglable
convient pour (secteurs)	secteur de la musique	oui
rabattable	oui	réglage en hauteur via
réglage de siège	dossier à hauteur réglable	mécanisme continu
type de siège	siège rénal	repose-pied
coloris de revêtement d'assise	noir/blanc	non
matériau de revêtement d'assise	similicuir (58 % polyuréthane, 4 % viscose (rayonne), 38 % polyester (+/- 10 %))	équipement piètement
exécution du siège	avec dossier	marchepied
hauteur de siège	550-770 mm	matériau de châssis
largeur d'assise	480 mm	acier
profondeur de siège	340 mm	couleur du châssis
charge d'assise	250 kg	noir
réglage de dossier	balançant et à hauteur réglable	soubassement
matériau de revêtement du dossier	similicuir (58 % polyuréthane, 4 % viscose (rayonne), 38 % polyester (+/- 10 %))	patin
		fonction rabattable
		Pliables pour un gain de place
		gerbable
		non
		rotatif
		non
		exécution couleur
		blanc
		certification
		GS
		garantie spéciale
		5 ans//pièces métalliques
		Poids
		13 kg

Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
221110		support mural pour rouleau essie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 300 mm de diamètre, structure en métal blanc
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 230 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221241		sac poubelle, capacité 30 l, 23 µm d'épaisseur, longueur x largeur 650 x 500 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe

222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
531074		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 480 x 1020 x 200 mm, 36 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte
532403		chariot à outils - équipé, hauteur x largeur x profondeur 950 x 610 x 450 mm, 6 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec laquage en RAL3020 rouge signalisation, face avant avec laquage en RAL7016 gris anthracite