





Abbildung ähnlich



- M12-Sensor-/Aktorbox, 6-fach
- 5-polig (2 Signale pro Anschluss)
- M23-Anschluss (19-polig)
- LED-Betriebsanzeige grün
- LED-Statusanzeige gelb
- inkl. Beschriftungsschilder (10 Stck.)
- inkl. M12-Schutzkappen (2 Stck.)

Technische Daten	
Durchgangswiderstand max.	0,01 Ω
Versorgungsspannung	DC 10 ... 30 V; Bemessungsspannung: 32 V ~ eff.
Stromtragfähigkeit der Signalanschlüsse	2 A
Stromtragfähigkeit der Versorgungsanschlüsse	9 A
Bemessungswert der galvanischen Trennung	500 V
Funktional getrennte Potentialgruppen	Kontakt/Kontakt
Isolationswiderstand	>10 ⁹ Ω
Signalcharakteristik	PNP
Anzeigeelemente	LED (A, B) gelb: Status Signal (2 x pro Anschluss); LED (U) grün: Status Sensor-/Aktorbox



Anschlussdaten		
Anschluss technik: I/O		6 x Buchse M12; 5-polig; inkl. PE
Anschluss technik: Stammleitung		1 x Stecker M23; 19-polig
Geometrische Daten		
Breite		60 mm / 2.362 inch
Höhe		34 mm / 1.339 inch
Tiefe		123 mm / 4.843 inch
Mechanische Daten		
Befestigungsart		Schraubmontage
Gewicht		195 g
Werkstoffdaten		
Gehäusewerkstoff		PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035; Silikon- und halogenfrei
Materialeigenschaften der Anschlüsse		Kontakt: CuSn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet; Gewindehülse: Zn-Druckguss, vernickelt; Dichtung: Viton; Steckzyklen: 50
Verguss		Voll-/Spiegelverguss (UL 94 V0)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-25 ... +80 °C
Schutzart		IP67
Hinweis zur Schutzart		gemäß EN 60529 (NEMA 6 & 6P) im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Steckern oder Schutzkappen
Verschmutzungsgrad		3 nach VDE 0110
Vibrationsfestigkeit		gemäß IEC 60068-2-6
Schockfestigkeit		gemäß IEC 60068-2-27
Kaufmännische Daten		
eCl@ss 10.0		27-44-01-11
eCl@ss 9.0		27-44-01-08
ETIM 9.0		EC003558
ETIM 8.0		EC003558
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4050821054337
Zolltarifnummer		85366990990
Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		48d7bc4c-ba6a-4f20-87c3-6607daea1108
SCIP notification number (Belgium)		250b57dd-919b-4eb7-9964-b5badafdf951
SCIP notification number (Bulgaria)		e1fcbbd2-263a-42d4-9090-27cae372fac5
SCIP notification number (Czech Republic)		61339c62-c903-4020-9bdb-ef52e9c8814d
SCIP notification number (Denmark)		8ddb1b9e-a2d6-4982-b549-7746043bb3d2
SCIP notification number (Finland)		31fe8553-98f0-4391-9f19-5092180ffd65
SCIP notification number (France)		de61bf34-9c96-426c-923f-b3e8419576c1
SCIP notification number (Germany)		e67143f1-6df1-4eae-b682-85d4c121b2f4



Environmental Product Compliance	
SCIP notification number (Hungary)	3b07d83d-82cd-4dbe-9286-4f1a9193d628
SCIP notification number (Italy)	b2e3c96c-37a9-45e2-96a1-6114875371c7
SCIP notification number (Netherlands)	4bb3eac7-0a24-49df-bab7-30416c219c23
SCIP notification number (Poland)	c616ebfe-11ba-46cc-8bf4-36c7295209f6
SCIP notification number (Romania)	3f060f5d-aa61-4ac1-b8b9-6e577a32f31a
SCIP notification number (Sweden)	e1532ffe-4edb-4c9e-aa5f-bd49ba45cd39

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCA- TIONS)	UL 508	E175199 Sec.5