








CARTOUCHE FUSIBLE NH GL/GG AVEC LANGUETTES D'ACCROCHAGE NON ISOLEES TAILLE 000,100A,AC 500V/DC 250V

Similaire à l'illustration

Techniques générales

courant / sous AC / valeur assignée	A	100
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible		gG
Taille du système à fusible / selon EN 60269-1		NH000
Tension d'alimentation		
• sous CA / valeur assignée	V	500
• sous DC	V	250
Courant pouvoir de coupure		
• selon CEI 60947-2 / valeur assignée	kA	120
• pour CC / selon CEI 60947-2 / Valeur assignée	kA	25
Exécution de l'indicateur		Indicateur frontal
Type de montage		Griffes d'accro...conductrices
Degré de protection IP		IP20, avec cond...rs raccordés
Classe de climatisation		-20 à +50 avec ...ité relative
Température ambiante		
• minimale	°C	-5
• maximale	°C	40
Description du produit		Via inserts ou ...de calibrage

Certificats / homologations

General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates		
 GOST	 KEMA	 VDE	 EG-Konf.	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report
Shipping Approval	other				
 GL	Environmental Confirmations				

Informations supplémentaires :

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/mall>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)



<http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/3NA3830/all>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3830

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



dernière modification

4 mars 2013