

8814 CharGuard



Vliesfütterung Neoprenspray

BESCHREIBUNG

- Vollbeschichtung
- "Slip-on"-Stulpenhandschuh
- Texturierte Oberfläche
- Unbehandelt
- Geschnitten und genäht
- Für die Handhabung von Nahrungsmitteln zugelassen



VORTEILE

- Ein komfortabler, geschmeidiger Handschuh mit wirksamem Schutz gegen Abrieb und sehr gutem Griff
- Schützt gegen hohe Temperaturen
- Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder ölgiger Umgebung
- Einfaches An- und Ausziehen
- Oberfläche bietet bessere Griffigkeit
- Minimales Allergierisiko
- Gut geschütztes Handgelenk
- Spezialfarbe für Schmutzarbeiten

BEI FOLGENDEN RISIKEN EMPFOHLEN:

Griffsicherheit

Schutz gegen Wärme

FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:

Automobilbau

Lebensmittel

LIEFERBARE GRÖßEN

7 • 8 • 9 • 10

LÄNGE

Je nach Größe, in mm (flach liegend)

355

VERPACKUNG

Paar pro Beutel/Karton

12

FARBE TRÄGERGEWEBE/BESCHICHTUNG

Schwarz

VERWENDUNGSHINWEISE

- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Reinigen: Die Handschuhe können bei max. 40 - 60 °C gewaschen werden. Allerdings ist der Kunde oder die Wäscherei für die Leistung der Handschuhe nach dem Waschen verantwortlich. Best kann dafür nicht haftbar gemacht werden.
- Handschuhe nicht tragen, wenn die Gefahr des Hängenbleibens an sich bewegenden Maschinenteilen besteht.
- Die Handschuhe dürfen nicht mit einer offenen Flamme in Berührung kommen.
- Potenzielle Allergene: Carbamat

89/686/CEE
Cat. II



EN 388 - 2003

ABRIEB
0 1 2 3 4

WEITERREIßKRAFT
0 1 2 3 4

SCHNITT
0 1 2 3 4 5

EN 407 - 2004



X2XXXX

BRENNVERHALTEN

X 1 2 3 4

KONVEKTIVE HITZE

X 1 2 3 4

KLEINE SPRITZER GESCHMOLZENEN METALLS

X 1 2 3 4

KONTAKTHITZE

0 1 2 3 4

STRAHLUNGSHITZE

X 1 2 3 4

GROßE SPRITZER GESCHMOLZENEN METALLS

X 1 2 3 4



EC-Konformitätserklärung ausgestellt von der benannten Stelle 0321
SATRA House - Rockingham Road, Kettering
Northamptonshire NN16 9JH - Vereinigtes Königreich

[Datum der Aktualisierung 18/10/13]

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France
Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29
info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

