

Servante d'atelier, équipé, 321 pièces

- construction en tôle d'acier, revêtement par poudre
- avec 6 tiroirs équipés
- grand plateau de travail avec support antidérapant
- 7 tiroirs verrouillables sur des glissières à roulements à billes robustes avec butée d'extraction
- roulettes de qualité, solides, montées sur roulements à billes : 2 x fixes, 2 x directionnelles à freins
- poignées en aluminium avec fenêtre de visualisation pour étiquetage
- couleur : vert
- dimensions : (L)820 x (P)460 x (H)1.010 mm

Contenu :

Tiroir 1 :

- 1x pince à tranchant latéral électronique
- 1x pince coupante
- 1x pince demi-ronde
- 1x pince universelle électronique
- 1x pince universelle
- 1x pince pointue courbée électronique
- 1x pince pointue courbée
- 1x pince pointue droite électronique
- 1x pince pointue droite
- 4x pinces droite + courbée pour anneaux élastiques extérieur + intérieur
- 1x pince coupante avant électronique
- 1x pince de pompe à eau
- 1x pince à dénuder

Tiroir 2 :

- 19 x clé à molette : 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm
- 8x clé plate : 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 17 x 19 / 20 x 22 / 24 x 25 mm
- 8x clé polygonale : 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22 mm
- 5x clé à douille double : 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 17 x 19 mm

Tiroir 3 :

- 1x scie à métaux 300 mm
- 1x jauge de guidage 0.05 - 1.00 mm
- 6x chasse-goupilles : 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- 1x mètre ruban 5m
- 3x clé à molette : 150 / 200 / 250 mm
- 2x marteau de serrurier : 300 / 500g
- 2x burin plat : 200 / 250 mm
- 1x brosse métallique à 3 rangées
- 1x pied à coulisse 160 mm

Tiroir 4 :

- 4x tournevis Pozidrive : PZ 0 x 60 / PZ1 x 80 / PZ 2 x 100 / PZ 3 x 150
- 5 x tournevis plat : 3 x 75 / 4 x 100 / 6.5 x 125 / 8 x 150 / 12 x 200 mm
- 4x tournevis Philips: PH0 x 60 / PH1 x 80 / PH2 x 100 / PH3 x 150
- 8x tournevis de précision : T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20
- 1x poignée à vis avec porte-embout
- 2x clé à douille poignée en T, longueur 230 mm : 10 / 13mm
- 2x clé à douille poignée en T, longueur 350 mm : 10 / 13mm

Tiroir 5 :

Transmission 12,5mm (1/2")

- 1x cliquet réversible, 72 dents
- 1x adaptateur pour poignée coulissante
- 18x insert clé à douille
- 4x insert clé à douille, long
- 2x douille pour bougie d'allumage 16 + 21mm
- 1x joint universel
- 2x prolongateur : 125 + 250mm
- 1x adaptateur pour embout 12,5 x 8mm

Transmission 6,3mm (1/4")

- 1x cliquet réversible, 72 dents
- 1x poignée coulissante
- 13x insert clé à douille
- 8x insert clé à douille, long
- 2x prolongateur : 50 / 100 mm
- 1x prolongateur flexible 150 mm
- 17x adaptateur pour embout : 3x plat / 2x PH / 2x PZ / 6x profil en T / 4x douille hexagonale
- 99x embout 6,3 x 25 mm
- 13x embout 6,3 x 105 mm
- 15x embout 8,0 x 30 mm

- 1x porte-embout magnétique
- 1x porte-embout à changement rapide
- 3x clé Allen

Tiroir 6 :

- 9x poignée en T Profil en T, avec et sans trou : T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55
- 9x poignée en T à six pans creux avec tête sphérique : 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12

Exemple d'utilisation :

- idéal comme premier équipement

Adapté pour :



Servante d'atelier, équipé, 321 pièces



Servante d'atelier, équipé, 321 pièces



Tiroir 1




Tiroir 2



Tiroir 3



Tiroir 4



Tiroir 5



Tiroir 6

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Servante d'atelier, équipé	321 pièces	M28270	11600085