

## Asecos armoire de charge lithium- ion ION-LINE BATTERY CHARGE

chambre ardente testée de type 90, hauteur x largeur x profondeur 2224 x 1193 x 615 mm, double porte battante, 6 plateau(x) avec caillebotis, en bas 1 plateau avec tablette de rétention, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



asecos®



Numéro d'article: 222030

## Asecos Armoire de charge lithium-ion ION-LINE BATTERY CHARGE

### pour le stockage actif sûr de piles LI

armoire de charge lithium-ion

- pour stockage dans l'atelier de travail
- chambre ardente testée de type 90
- hauteur x largeur x profondeur 2224 x 1193 x 615 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 1647 x 1050 x 522 mm
- structure en acier
- double porte battante
- verrouillage sûr avec serrure à cylindre profilé avec affichage de l'état de fermeture (rouge/vert)
- avec déclenchement automatique du système d'alarme incendie
- 6 plateau(x) avec caillebotis, en bas 1 plateau avec tablette de rétention
- force par plateau 180 kg
- volume de rétention du bac de rétention 33 l
- tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR

- ventilation et purge avec système intégré
- soubassement pieds de réglage de hauteur
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- construite selon EN 14470, partie 1, selon DIN EN 1363-1

## Détails techniques

type de meuble	armoire	construction (autorisation)	tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR
type de stockage de produits dan	armoire	équipement de sécurité armoire	le système d'alarme incendie se déclenche automatiquement
type d'armoire	armoire de charge de batterie	coupe-feu	chambre ardente testée de type 90
lieu de stockage	dans l'atelier de travail	ventilation et purge armoire	système intégré
hauteur	2224 mm	matériau	acier
hauteur intérieure	1647 mm	couleur du corps	gris anthracite // RAL7016
largeur	1193 mm	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
largeur intérieure	1050 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
profondeur	615 mm	surface de corps	finition peinture époxy
profondeur intérieure	522 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
équipement armoire	tablettes, tablette de rétention, barres multiprises	surface de tablette	finition peinture époxy
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	verrouillable	oui
type tablette/niveau	caillebotis	système de fermeture	serrure à cylindre profilé avec affichage de l'état de fermeture (rouge/vert)
type tablette/niveau (dernier ni	1 plateau avec tablette de rétention	type de porte	double porte battante
charge tablette	180 kg	soubassement	pieds de réglage de hauteur
tablette de rétention	oui	certification normes DIN/EN	construite selon EN 14470, partie 1, selon DIN EN 1363-1
volume de rétention de la tablet	33 l	Poids	526 kg