




Kabelbäume > Schrumpfkompontenten > Schrumpfmuffen



Form des Formteils: 90°

Formcode des Formteils: 222

Mit Rand: Ja

Materialcode: 25

Materialsystemcode: 25

Eigenschaften

Produktmerkmale

Form des Formteils	90°
--------------------	-----

Konfigurationsmerkmale

Mit Rand	Ja
----------	----

Sonstige Eigenschaften

Materialcode	25
Materialsystemcode	25
Vorbeschichtung mit Klebemittel	Nein
Material	Flüssigkeitsbeständiges modifiziertes Elastomer

Abmessungen

Innendurchmesser wie im Lieferumfang enthalten	23.4 mm[.92 in]
Kabeldurchmesserbereich	10.4 – 23.4 mm, 10.4 – 24 mm[.41 – .92 in][.41 – .94 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-75 – 150 °C[-103 – 302 °F]
---------------------------	-----------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkabelzubehör	Nein
-------------------	------

Industriestandards

Zugelassene Standards	VG95343 Teile 6,7,8 und 9
-----------------------	---------------------------

Mit behördlicher Genehmigung

Nein

Weitere

Formcode des Formteils

222

Fluid/Chemical Resistance_update

Langfristige Exposition bei hohen
Temperaturen

Klebemitteloptionen

/225-Vorbeschichtung

Klebstofftyp

Klebstoff muss separat erworben werden

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG

Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016

Keine eingeschränkten Materialien
oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020
(205)
Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN
2020 (205)
Enthält keine SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020
(205)
Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN
2020 (205)

Halogengehalt

Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br
oder Cl > 900 ppm.

Lötbarkeit

Für Lötbarkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile



TE Teilenummer 657863-000
[S1125-KIT-8](#)



TE Teilenummer CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenummer 806823-000
[222D142-25-0](#)



TE Teilenummer 592840-1
[TJ F/B 21E34-699](#)



TE Teilenummer 806748-000
[222D132-25-0](#)



TE Teilenummer 218521-000
[22759/41-16-9](#)



TE Teilenummer A59779-000
[S200-3-01-100HN](#)



TE Teilenummer 4-1617072-8
[3SBC1650A2 = M39016/37-023M](#)



TE Teilenummer A87947-000
[S200-2-01-100HN](#)



TE Teilenummer 806801-000
[222D163-25-0](#)



TE Teilenummer 218539-001
[22759/41-18-9](#)



TE Teilenummer 842783-000
[9424A0421-9X](#)

Dokumente

Produktzeichnungen

[222D121-25-0](#)

Englisch

Datenblätter/ Katalogseiten

[1654025_Sec4_-25](#)

Englisch



Raychem Molded Parts Visual Guide

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

Sicherheitsdatenblatt

Englisch

Sicherheitsdatenblatt

Französisch

Sicherheitsdatenblatt

Deutsch

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt