

NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 20 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnnten Kontaktkappen



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	NEOZED-Sicherungseinsatz
Ausführung des Produkts	mit verzinnnten Kontaktkappen
Produktvariante	10er Packung
Ausführung des Sicherungseinsatzes	Neozed-Sicherungseinsatz

Allgemeine technische Daten	
Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1	D02
Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes	gG

Versorgungsspannung	
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	20 A
Versorgungsspannung	
• bei AC / Bemessungswert	400 V
• bei DC	250 V
Betriebsspannung / Bemessungswert	400 V
Schutzart IP	IP20, mit angeschlossenen Leitern

Schaltvermögen Strom / gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert	50 kA
---	-------

Verlustleistung

Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	1,5 W
---	-------

Hauptstromkreis

Betriebsstrom / Bemessungswert	20 A
--------------------------------	------

Erscheinungsbild

Farbkennzeichnung des Sicherungseinsatzes	blau
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) / bei AC / Bemessungswert	50 kA

Mechanischer Aufbau

Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht
Nettogewicht	13 g
Umgebungstemperatur	
• minimal	-5 °C
• maximal	40 °C
Umweltkategorie	bis 45°C bei 95 % rel. Feuchte

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	F
• gemäß IEC 81346-2:2009	F

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	-----------------------	---------------------



ÖVE



VDE



EG-Konf.

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

sonstiges

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SE2320>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SE2320>

