

# PRODUKTDATENBLATT

## LINEARLED MOBILE HANGER 270MM USB WT

Linear LED Mobile HANGER USB | Leuchte für flexible Montage mit Hängevorrichtung, wiederaufladbar per USB



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau

---

### PRODUKTVORTEILE

- Attraktives und funktionales Design
- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
- Licht durch Schalter oder Bewegung innerhalb von 3 Metern aktiviert



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	2,35 W
<b>Betriebsart</b>	Batterie
<b>Nennspannung</b>	5 V
<b>Netzfrequenz</b>	0 Hz

Daten des Leuchtenschaltgeräts

<b>ECG - Dimmbar</b>	No
----------------------	----

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Lichtstrom</b>	120 lm
<b>Lichtausbeute</b>	51 lm/W

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	120 °
----------------------------	-------

Daten des Leuchtensensors

<b>Art des Sensors</b>	Bewegung
<b>Sensortechnik</b>	Infrarot/Fotozellen
<b>Erfassungsbereich des Bewegungssensors</b>	0...3 m
<b>Sensor-gesteuerte Schaltzeit</b>	30 s

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	324,0 mm
<b>Breite</b>	47,0 mm

<b>Höhe</b>	15,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	180,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)/Acrylnitril
<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Material Abdeckung</b>	Acrylnitril-Butadien-Styropor

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	15000
<b>Nennlebensdauer</b>	30000 h

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Wand

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar
<b>Anschlussart</b>	USB

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075504363	Blister 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	226,00 g	1.29 dm <sup>3</sup>
4058075504370	Versandschachtel 6	410 mm x 167 mm x 152 mm	1520,00 g	10.41 dm <sup>3</sup>

---

4058075510838	Versandschachtel 36	520 mm x 425 mm x 330 mm	9711,00 g	72.93 dm <sup>3</sup>
---------------	------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.