



Bürocontainer
Sanitärcontainer
WC-Container

RAUM sofort
CONTAINEX
+43 2236/601
www.containex.com

BÜROCONTAINER

■ Vielseitige Raumlösungen für den Soforteinsatz




20' Bürocontainer




Büroraum in variablen Größen

■ CTX-Bürocontainer

- massiver Stahlprofilrahmen mit Container-Ecken und Staplertaschen
- CEE-Außensteckdosen, versenkt
- kombinierbare, einfach austauschbare Wandelemente in Paneelbauweise aus verzinktem Profilblech
- optimal wärme- und schallisoliert
- diverse Zusatzausstattungen möglich



Grundriss 20' BM Standard



Grundriss-Beispiel 2er-Anlage



bis zu 10 Container pro LKW




individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch
Paneelbauweise

■ CTX-Bürocontainer im Paket = Transpack Container

- Bürocontainer können auch als Transpack Container im Paket geliefert werden
- bis zu 10 Container können auf einem LKW verladen werden
- Kosteneinsparung durch Selbstmontage
- einfacher, schneller Zusammenbau mit Standardwerkzeugen
- jederzeit erweiterbar

■ Verfügbare Wandpaneele:



Montage und Demontage der Wandpaneele können einfach und schnell durchgeführt werden.


BÜROCONTAINER

■ Technische Lösungen, die überzeugen




Bürocontainer-Anlage

- eine robuste Ausführung wird durch den massiven Stahlprofilrahmen garantiert
- einfach austauschbare Wandpaneele mit verzinktem Profilblech stellen über viele Jahre ein hochwertiges Erscheinungsbild sicher
- optimale Wärme- und Schallisolierung sorgen für hohen Komfort
- doppelverglaste PVC-Fenster mit integriertem Rollläden sind besonders benutzerfreundlich
- die Außenabmessungen der CTX-Container sind der ISO-Norm angepasst und daher leicht zu transportieren



Grundriss-Beispiel 3er-Anlage



Grundriss-Beispiel 6er-Anlage

Abmessungen (mm) und Gewichte (kg):

Type	außen				innen			Gewicht ² (montiert)	Gewicht ² (Paket)
	Länge	Breite	Höhe ¹ (montiert)	Höhe ¹ (Paket)	Länge	Breite	Höhe ¹		
BM 10'	2.989	2.435	2.591	648	2.795	2.240	2.340	ab 1.290	ab 1.350
BM 16'	4.885	2.435	2.591	648	4.690	2.240	2.340	ab 1.690	ab 1.750
BM 20'	6.055	2.435	2.591	648	5.860	2.240	2.340	ab 1.930	ab 1.990
BM 24'	7.355	2.435	2.591	648	7.140	2.240	2.340	ab 2.250	ab 2.310
BM 30'	9.120	2.435	2.591	648	8.925	2.240	2.340	ab 2.710	ab 2.770

¹ auch mit Außenhöhe 2.800 mm / Raum-Innenhöhe 2.540 mm / Pakethöhe 864 mm lieferbar

² je nach Ausstattung

Zusätzlich bieten wir Gangcontainer 16'/24' und Treppencontainer an – Details auf Anfrage

Ausstattungsoptionen¹



Außentreppe



Vordach/Attika



Fenstergitter/Türgitter



hochwertige Isolierungen



Brandschutzkomponenten
EI 60 / EI 90 zertifiziert



Bodenplatte in Schichtholz- oder
Zement-Ausführung



Panel mit Vollverglasung



Innentreppe



Klimagerät



Spiegelerleuchte



Miniküche



Lackierung nach CTX-Farbkarte

¹ vollständige Auflistung auf Anfrage