



So erstellt man heutzutage **Etiketten**



BMP™ 51
LABEL MAKER

BMP™ 53
LABEL MAKER

mit Bluetooth® Technologie

So erstellt man heutzutage **Etiketten**

Wenn Sie an Ort und Stelle gut lesbare und beständige Etiketten brauchen, benötigen Sie den Etikettendrucker BMP™51 oder BMP™53 von Brady. Er gewährleistet ein makelloses Druckergebnis, leichtes Formatieren und unterschiedliche Etikettengrößen. Darüber hinaus bietet er die erforderliche Mobilität für die Kennzeichnung im Bereich Elektronik und Datenkommunikation, für Kennzeichnungen im Laborbereich sowie für Gebäude- und Sicherheitskennzeichnungen.

So erstellt man Etiketten **SCNELLER.**

Material in wenigen Sekunden wechseln. Benutzerfreundliche, leicht einsetzbare Kassetten beinhalten das Etikettenmaterial und das Farbband!

Automatische Formatierung der Etiketten. Die Kassetten verfügen über die Smart-Cell-Technologie, die dem Drucker sagt, wie Ihr Etikett ordnungsgemäß formatiert wird. Einfach eine Kassette einsetzen, der Drucker übernimmt den Rest.

Schnelles Drucken. Druckt mit einer Geschwindigkeit von 25,4 mm/Sekunde – so müssen Sie nicht mehr auf Ihre Etiketten warten.

Langlebige, integrierte Schneidevorrichtung. Das Gerät verfügt über eine selbstreinigende Schneidevorrichtung, die jedes Material leicht schneidet und das Etikett festhält, bis Sie es benötigen.



So erstellt man Etiketten **EINFACHER.**

Stromversorgungsoptionen zur Gewährleistung der Mobilität. Das Gerät lässt sich über den Netzanschluss, AA-Batterien oder den wiederaufladbaren Li-Ion-Akku betreiben. Mit einer Akkuladung können Sie über 3.000 Etiketten drucken.

Kabelloser Einsatz. Die integrierte Bluetooth®-Technologie und die optionale Wi-Fi-Karte ermöglichen den kabellosen Einsatz.

Umfangreiche Software. Dank der Software LabelMark™ bietet der Drucker: Barcodesymbole, Zeit-/Datumsstempel, Import von Grafiken, automatische Datenserialisierung und vieles mehr.

Materialien für Endlos- und gestanzte Etiketten. Egal, ob Sie Kabel und Leitungen oder Schaltschränke und Geräte kennzeichnen müssen, Sie benötigen nur diesen einen Drucker. Sie können aus 20 unterschiedlichen Materialien und mehr als 130 Etikettentypen wählen.

Etiketten mit einer Breite von bis zu 38,1 mm. Erstellen Sie große Etiketten, die auch von weitem gut sichtbar sind (oder Endlosetiketten bis zu einer Länge von 1 m!).

Magnetisch. Damit Ihr Drucker immer griffbereit ist, können Sie ihn dank einem Magnet an Schaltschranktüren, Metallleitern oder anderen metallischen Oberflächen befestigen.


So erstellt man Etiketten **ZUVERLÄSSIG.**

Beständige Etiketten. Unsere Etiketten verblassen nicht, verschmieren nicht und fallen nicht ab. So müssen Sie alles nur einmal kennzeichnen.

Ein robuster Drucker, auf den Sie sich verlassen können. Dieser Drucker ist geeignet für raue Bedingungen, alle Temperaturbereiche und verfügt über ein robustes, sturzsicheres Gehäuse.

ANWENDUNGEN

Kennzeichnungen für den elektronischen Bereich



Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen



Kennzeichnung von Klemmblocken



Schrumpfschläuche für Kabel PermaSleeve®




Etiketten für Bedienfelder und elektronische Schalttafeln

Kennzeichnungen für den Bereich Sprach- & Datenkommunikation



Kabelfähnchen



Etiketten für Klemmblocke und Patch Panels



Etiketten für Blenden und Ausgänge




Selbstlaminierende Kabelmarkierer

Kennzeichnungen im Laborbereich



Etiketten für Cryo-Röhrchen



Etiketten für Objektträger



Etiketten für Gewebekassetten



Etiketten für Zentrifugen- & PCR-Röhrchen

Kennzeichnungen für Produkte



Etiketten für raue Oberflächen



Fälschungssichere Etiketten



Typenschilder

Anlagen- und Sicherheitskennzeichnungen



Anlagen- und Sicherheitskennzeichnungen im Innen- und Außenbereich

SPEZIFIKATIONEN



BMP51



BMP53

Drucktechnik	Thermotransfer	
Druckauflösung	300 dpi	
Druckgeschwindigkeit	25,40 mm / Sek.	
Farbdruck	Einfarbiger Druck	
Max. Druckleistung	250 Etiketten / Tag	
Tastatur	QWERTY-Tastatur mit allen Funktionen	ohne
Portabilität	Ja	
Gewicht	1.400 g	1.278 g
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku und Netzanschluss	
Anschluss an den PC	USB	
“Stand-alone“-Betrieb	Ja	Nein
Anschlussoptionen	USB, Bluetooth & optional Ethernet, Wi-Fi	
Endlos- oder gestanzte Etiketten	Endlos- und gestanzte Etiketten	
Unterstützte Materialien	mehr als 130 Materialien auf Lager	
Bandbreiten	Endlosbandbreiten von 9,53 bis 38,00 mm, verschiedene gestanzte Etikettengrößen	
Max. Etikettenbreite	38,00 mm	
Max. Druckbreite	36,00 mm	
Länge der Etikettenrollen	Bis zu 7,62 m	
Schriftgrößen	4 bis 196 Punkte	
Mehrzeiliger Druck	Ja	
Schriftdrehung	Ja	
Serialisierung	Ja	
Barcode	Ja	
Garantie	1 Jahr Garantie	

Artikelnummer	Beschreibung
BMP51 PRINTER KIT EU	Drucker BMP51, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku und AC-Adapter/Akkuladegerät EU
BMP53 PRINTER KIT EU	Drucker BMP53, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku und AC-Adapter/Akkuladegerät EU
BMP51 PRINTER KIT EU-LM	Drucker BMP51, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku und AC-Adapter/Akkuladegerät EU, LabelMark
BMP53 PRINTER KIT EU-LM	Drucker BMP53, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku und AC-Adapter/Akkuladegerät EU, LabelMark
BMP51 PRINTER KIT UK	Drucker BMP51, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku und AC-Adapter/Akkuladegerät UK
BMP53 PRINTER KIT UK	Drucker BMP53, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku und AC-Adapter/Akkuladegerät UK
BMP51 PRINTER KIT UK-LM	Drucker BMP51, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku und AC-Adapter/Akkuladegerät UK, LabelMark
BMP53 PRINTER KIT UK-LM	Drucker BMP53, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku und AC-Adapter/Akkuladegerät UK, LabelMark

Im Lieferumfang des Druckers ist enthalten: Hartschalenkoffer, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku und AC-Adapter mit Netzkabel, USB-Kabel, Treiber-CD, Produkt-CD, Kurzanleitung, MC-1500-595-WT-BK (Vinylbald schwarz auf weiß)

ZUBEHÖR

Wir bieten verschiedenes Zubehör an, um die Erstellung von Etiketten zu vereinfachen:

- einen Magneten für die Befestigung des Druckers an Schaltschranktüren, Metallleitern oder anderen metallischen Oberflächen
- den Li-Ion-Akku, der mit einer Ladung über 3.000 Etiketten druckt
- die Wi-Fi-, Ethernet-, USB- bzw. Bluetooth-Optionen für die Flexibilität, Ihren Drucker auf beliebige Art und Weise anzuschließen

Artikelnummer	Beschreibung
UBP-Li-Ion-AC-EUR	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit AC-Adapter/Akkuladegerät EU
UBP-Li-Ion-AC-UK	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit AC-Adapter/Akkuladegerät UK
UBP-Li-Ion-AC-120V	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit AC-Adapter/Akkuladegerät US
M50-MAGNET	BMP50 Magnetzubehör
M50-HC	BMP50 Hartschalenkoffer
M50-USB CABLE	BMP50 USB-Kabel
BMP-UBP 12V	Universeller Lithium-Ionen-Akku
NET-BT	BMP50 Netzwerkkarte - Bluetooth
NET-WIFI	BMP50 Netzwerkkarte - Bluetooth/WIFI
NET-LAN	BMP50 Netzwerkkarte - Ethernet
NET- BT-WIFI-LAN	BMP50 Netzwerkkarte - Bluetooth/WIFI/Ethernet
M50-71-AC-BC-EU	BMP50/71-AC-Adapter/Akkuladegerät EU
M50-71-AC-BC-UK	BMP50/71-AC-Adapter/Akkuladegerät UK
M50-71-AC-BC-120V	BMP50/71-AC-Adapter/Akkuladegerät US
M50-BATT-TRAY	BMP50 Batterie Behälter für 8 AA-Batterien
LabelMark™ 5 Standard	LabelMark™ 5 Standard-Software – CD-ROM



Mobile Software von Brady

Erstellen, bearbeiten und drucken Sie Etiketten mit Ihrem Smartphone mit Android™-Betriebssystem.

Wir möchten „Brady Mobile“ vorstellen, die erste Brady-Anwendung für die Erstellung von Etiketten direkt am Arbeitsplatz. Laden Sie einfach die Brady Mobile App für Ihr Android-Smartphone herunter, um schnell und leicht Etiketten erstellen zu können. Ein Notebook oder ein anderes zusätzliches Gerät ist nicht erforderlich!



Mit der Brady Mobile App können Sie an Ihrem Android-Smartphone:

- ein völlig neues Etikett erstellen,
- ein gespeichertes Etikett bearbeiten,
- Etikettenvorlagen erstellen und speichern,
- Etiketten mithilfe der Bluetooth®-Technologie auf Ihrem Etikettendrucker BMP™51 bzw. BMP™53 drucken.

Microsoft Excel®-Dateien importieren

Sie möchten mit Microsoft Excel Etiketten aus vorhandenen Daten erstellen? Importieren Sie Ihre Daten dafür einfach aus Excel in die Brady Mobile App. Sie können die Etiketten kabellos und wann immer Sie sie brauchen von Ihrem Smartphone aus drucken.

Etikettendateien auf dem Smartphone speichern

Alle Dateien und Etikettenvorlagen, die Sie in der App erstellen, können auf Ihrem Smartphone gespeichert werden, damit Etiketten in Zukunft schneller und leichter erstellt werden können.

Integrierte Barcodes, Symbole und Piktogramme

Die Brady Mobile App kann Barcodes erstellen und beinhaltet Hunderte von Symbolen und Piktogrammen, die Sie in Ihre Etikettendateien einfügen können.

Automatische Aktualisierungen (keine Kosten für Software-Upgrades!)

Die Brady Mobile App wird automatisch aktualisiert, wenn neue Etikettentypen, Drucker und Materialien erhältlich sind.

Die Brady Mobile App beinhaltet folgende Etikettentypen:

- Etiketten für allgemeine Kennzeichnungen und Barcodes
- Klemmblocke
- BIX-Blöcke
- Patch Panels
- 110-Blöcke
- Leitungs- und Kabelkennzeichnungen
- Fähnchen
- 66-Blöcke



Einfacher Download:

Öffnen Sie den Android Market auf Ihrem Android-Smartphone. Suchen Sie „Brady Mobile“ und laden Sie die App herunter. Zum Ausführen der Brady Mobile App ist Android OS Version 2.2 oder höher erforderlich.



Scannen Sie diesen QR-Code, gehen Sie in den Android Market und suchen Sie „Brady Mobile“.

Microsoft Excel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
Android ist ein Warenzeichen von Google Inc.



LabelMark™ Etiketten-Software

Mit der Etiketten-Software LabelMark™ von Brady können Sie ganz leicht Etiketten zur Kennzeichnung von Anlagen, Komponenten, Tele- und Datenkommunikations-installationen, Kabeln und vielem mehr erstellen. Benutzer können ihre Brady-Etiketten erstellen, bearbeiten und drucken. Die Software lässt sich vollständig in Microsoft® Office-, AutoCAD®- und weitere Anwendungen integrieren.

So erstellt man Etiketten nach eigenen Vorstellungen

Wi-Fi-, Ethernet-, USB- bzw. Bluetooth-Optionen

Im Lieferumfang des Etikettendruckers BMP™51/BMP™53 ist eine Bluetooth-Netzwerkkarte enthalten, die ausschließlich mit Ihrem Android-Smartphone und der Brady Mobile App zusammenarbeitet.

Zudem gibt es weitere Optionen für die Vernetzung Ihres Etikettendruckers Brady BMP™53, sodass Sie Ihre Etiketten schnell und leicht auf dem Etikettendruckerp BMP™51/BMP™53 drucken können, ohne ihn per Kabel an verschiedene PCs anschließen zu müssen. Das bietet Ihnen die Flexibilität, Ihren Drucker nach Ihren Ansprüchen zu vernetzen.



Netzwerkkarten-Optionen

- Nur Ethernet
- Wi-Fi + Bluetooth
- Wi-Fi + Bluetooth + Ethernet



Benutzerfreundliche Kassetten

Leicht einzusetzende Kassetten mit „No Jam“-Technologie

- Einsetzen und Drucken – mithilfe der schnell einsetzbaren Kassette können Sie Band und Etiketten einfach in einem Schritt wechseln. Durch den Feststellmechanismus können Etiketten nicht zurück in die Kassette rutschen.

Band und Etikettenmaterial: alles in EINER Kassette!

- Legen Sie das Band und Material in einem einfachen Schritt ein und nehmen Sie es genauso leicht wieder heraus.
- Sie brauchen sich keine Gedanken mehr darüber machen, ob das Band zu Ihrem Material passt.
- Band und Material werden gleichzeitig aufgebraucht (weniger Materialabfall!).



Wussten Sie schon?

Der Etikettendruckerp BMP™51/53 hat eine integrierte Haltefunktion für Ihre Etiketten. Ihre Etiketten fallen selbst nach dem Zuschneiden nicht aus dem Drucker. In Verbindung mit dem Magnetzubehör und der Brady Mobile App bietet dieses Gerät die besten Voraussetzungen für die Erstellung von Etiketten direkt am Arbeitsplatz.


Materialien für die Bereiche Sprach- & Datenkommunikation, Elektronik, Produkte, Anlagen und Sicherheitsbereiche

Material-nr.	Materialtyp	Beschreibung	Temperaturbereiche	Zulassungen
B-109	Polyethylen-Anhänger	Laminiertes Polyethylen ist äußerst reißfest und ausgezeichnet für kalte Temperaturen geeignet.	-40°C bis 80°C	RoHS
B-342	PermaSleeve® Schrumpfschläuche für Kabel	3:1 wärmeschrumpfende Schrumpfschläuche. Passgenaue Schrumpfschläuche für die Kennzeichnungen und den Schutz von Kabeln. Verblasst nicht und ist schwer entflammbar. Die Schrumpfschläuche erfüllen die Spezifikationen für Isoliermaterial und physikalische Eigenschaften: SAE-AMS-DTL23053/5C (Klasse 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, RoHS-konform. Geprüft nach ASTM E162, ASTM E662.	-55°C bis 135°C	UL, RoHS
B-351	Fälschungssichere Vinyletiketten	Weißes Vinylmaterial mit matter Oberfläche und dauerhaft haltbarem Klebstoff. Das fälschungssichere Material bricht, um eine Sabotage am Produkt anzuzeigen und zu vermeiden, dass das Etikett in einem Stück entfernt werden kann. Seien Sie vorsichtig beim Abziehen des Trägermaterials, da das Material sehr brüchig ist. Für Typenschilder geeignet.	-40°C bis 80°C	RoHS
B-412	Polypropylen-Anhänger	Dickes Polypropylenmaterial für die Kennzeichnung von Klemmblocken und Patch Panels. Gewährleistet eine hohe Lesbarkeit und Reißfestigkeit.	-40°C bis 100°C	RoHS
B-422	Polyesteretiketten	Weißer Etiketten mit glänzender Oberfläche und 50 µm Klebstoff für die Anwendung auf rauen Oberflächen. Lösungsmittelbeständig. UL-Klassifizierung für in der Herstellung von Sonnenkollektoren verwendete Oberflächen. Auch für die Kennzeichnung von Komponenten, Klemmblocken und Patch Panels sowie die Überwachung von Wirtschaftsgütern und Beständen geeignet.	-40°C bis 100°C	UL, CSA, RoHS
B-427	Selbstlaminiertes Vinyletiketten	Selbstlaminiertes Vinylmaterial mit matter Oberfläche und dauerhaft haltbarem Klebstoff. Das fälschungssichere Material bricht, um eine Sabotage am Produkt anzuzeigen und zu vermeiden, dass das Etikett in einem Stück entfernt werden kann. Seien Sie vorsichtig beim Abziehen des Trägermaterials, da das Material sehr brüchig ist. Für Typenschilder geeignet.	-80°C bis 70°C	UL, RoHS
B-428	Metallisierte Polyesteretiketten	Lösungsmittelbeständig und für verschiedene Temperaturbereiche geeignet. Hervorragend geeignet für Typenschilder mit Namensschildqualität und metallisch wirkender Oberfläche. Bedruckbarer metallisierter Thermo-Transfer-Polyester mit matter Oberfläche.	-40°C bis 120°C	UL, CSA, AGA, RoHS
B-483	Extrem stark haftende Polyesteretiketten	Weißes Thermo-Transfer-Polyesteretikett mit glänzender Oberfläche und extrem hoher Klebkraft. Speziell entwickelt für Oberflächen mit Pulverbeschichtung und niedriger Oberflächenspannung.	-40°C bis 120°C	UL, CSA, RoHS
B-498	Wiederablösbare Vinyletiketten	Wiederablösbares Vinylmaterial für die Kennzeichnung von Leitungen, Kabeln und Komponenten. Die haftende Rückseite gewährleistet eine ausgezeichnete Klebkraft und lässt sich trotzdem leicht wiederablösen.	-80°C bis 80°C	UL, RoHS
B-499	Nylonetiketten	Nylonetiketten mit dauerhaftem Klebstoff ermöglichen Kennzeichnungen in heißen, kalten, öligen und verschmutzten Umgebungen. Ideal für die Kennzeichnung von Leitungen, Kabeln, elektronischen Komponenten, Röhrchen im Labor und für allgemeine Kennzeichnungen.	-196°C bis 90°C	UL, CSA, HF, RoHS
B-584	Reflektierendes Vinylband	Durch die reflektierende Oberfläche kann dieses Material bei schwacher Beleuchtung gelesen werden.	-40°C bis 82°C	RoHS
B-595	Vinylband für den Innen-/Außenbereich	Beständige Vinylmaterialien mit geringer Schrumpfung und bester Klebkraft. Passt sich an unregelmäßige, gewölbte, raue und stark strukturierte Oberflächen an (lackierte Betonwände, unebene Holz-, strukturierte Kunststoffoberflächen, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen). Haftet auch auf komplizierten Objekten mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohren, schmelzgeblasenen Gerätegehäusen, ABS-Kunststoffen, recycelten Kunststoffen).	-40°C bis 82°C	RoHS

Materialien für Kennzeichnungen im Laborbereich

Material-nr.	Materialtyp	Beschreibung	Temperaturbereiche	Zulassungen
B-425	Polypropylenetiketten	Mattweiße Polypropylenetiketten bieten eine hervorragende Abrieb- und Wischfestigkeit	-70°C bis 100°C	UL, CSA, RoHS
B-427	Selbstlaminiertes Vinyletiketten	Selbstlaminiertes Vinylmaterial mit matter Oberfläche und dauerhaft haltbarem Klebstoff. Das fälschungssichere Material bricht, um eine Sabotage am Produkt anzuzeigen und zu vermeiden, dass das Etikett in einem Stück entfernt werden kann. Seien Sie vorsichtig beim Abziehen des Trägermaterials, da das Material sehr brüchig ist. Für Typenschilder geeignet.	-80°C bis 70°C	UL, RoHS
B-432	Polyesteretiketten	Transparenter Polyester mit dauerhaftem Acrylklebstoff. Ist resistent gegen viele Lösungsmittel und kann auf unterschiedlichen Oberflächen angebracht werden.	-40°C bis 100°C	UL, CSA, RoHS
B-461	Selbstlaminiertes Polyesteretiketten	Polyesteretikett mit einem weißen bedruckbaren Thermo-Transfer-Bereich und einem transparenten selbstlaminierten Ende. Gut geeignet für gewöhnliche Laborumgebungen, einschließlich Flüssigstickstoff- und Autoklavanwendungen. Lässt sich nicht verwischen und ist lösungsmittelbeständig. Zur Kennzeichnung von Röhrchen und Ampullen geeignet.	-196°C bis 130°C	RoHS
B-481	StainerBondz™ Polyesteretiketten	Weißer Polyesteretiketten mit herausragender Beständigkeit gegen Xylen und andere aggressive Chemikalien, die beim Färbeprozess des Objektträgers eingesetzt werden.	-80°C bis 130°C	RoHS
B-482	Polyesteretiketten	Das Material B-482, in Kombination mit dem Farbband R-6400, bietet die Beständigkeit und Druckqualität, die in der Histologie und anatomischen Pathologie benötigt werden. Akkurate und identifizierbare Laborkennzeichnung. Resistent gegen Paraffin und Lösungsmittel.	bis zu 35°C	RoHS
B-488	Mattweiße Polyesteretiketten	Polyesteretiketten mit mäßiger Chemikalienbeständigkeit. Kurzzeitig Xylen-, DMSO- und ethanolbeständig. Kann für die Kennzeichnung von Objektträgern verwendet werden.	-80°C bis 120°C	UL, CSA
B-490	FreezerBondz™ Polyesteretiketten	Wenn es sich selbst um mindestens 3,2 mm überlappt, kann das Etikett auf Ampullen und Röhrchen angebracht werden, die gefroren sind oder Raumtemperatur haben. Auch ideal für die Kennzeichnung von ebenen, gefrorenen Oberflächen geeignet. Kann in Flüssigstickstoff oder Gefrierschränken gelagert werden und verträgt die Anwendung im Autoklav und heißen Wasserbädern.	-196°C bis 120°C	RoHS
B-492	FreezerBondz™ Polyesteretiketten	Kann auf Ampullen und Röhrchen angebracht werden, die gefroren sind oder Raumtemperatur haben, ohne dass ein Überlappen erforderlich ist. Sie sind außerordentlich dünn und dadurch für enge Stellen und Zentrifugen geeignet. Kann in Flüssigstickstoff oder Gefrierschränken gelagert werden und verträgt die Anwendung im Autoklav und heißen Wasserbädern.	-196°C bis 120°C	RoHS
B-498	Wiederablösbare Vinyletiketten	Wiederablösbares Vinylmaterial für die Neukennzeichnung von Gewebekassetten nach der Behandlung und andere Anwendungen, für die wiederablösbare Etiketten benötigt werden.	-40°C bis 80°C	UL, RoHS
B-499	Nylonetiketten	Dick strukturiertes Nylonmaterial für eine leichte Handhabung, bietet Konformität. Kann auf Polypropylen in Temperaturbereichen von Flüssigstickstoff oder Gefrierschränken verwendet werden und ist auch für die Anwendung im Autoklav geeignet.	-196°C bis 90°C	UL, HF, CSA, RoHS

Mit einem Brady-Paket können Sie Etiketten preisgünstiger erstellen.



Paket für Sprach- & Datenkommunikation

Alles was Sie benötigen, um Anlagen im Bereich Sprach- & Datenkommunikation zu kennzeichnen.

BMP51: Artikelnr. 710928 (EUR) oder 710929 (UK) • **BMP53:** Artikelnr. 710937 (EUR) oder 710938 (UK), beinhaltet folgendes:

- Etikettendrucker BMP51 oder BMP53 mit Hartschalenkoffer, USB-Kabel, Li-Ion-Akku und AC-Adapter/Akkuladegerät
- Magnetzubehör
- LabelMark™ 5 Standard-Software
- Selbstlaminierende Kabelmarkierer (M-18-427)
- Etiketten für die Kennzeichnung von Anschlüssen, Blenden und für allgemeine Kennzeichnungen (MC-375-422)
- Vinylband für allgemeine Kennzeichnungen (MC-1500-595-WT-BK)



Paket für die Anwendung im elektrischen Bereich

Dieses Paket umfasst eine Vielzahl an Materialien für die Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln.

BMP51: Artikelnr. 710930 (EU) oder 710931 (UK) • **BMP53:** Artikelnr. 710939 (EUR) oder 710940 (UK), beinhaltet folgendes:

- Etikettendrucker BMP51 oder BMP53 mit Hartschalenkoffer, USB-Kabel, Li-Ion-Akku und AC-Adapter/Akkuladegerät
- Magnetzubehör
- LabelMark™ 5 Standard-Software
- Drahtmarkierer zum Umwickeln (M-132-499)
- Selbstlaminierende Drahtmarkierer (M-115-427)
- Vinylband für allgemeine Kennzeichnungen (MC-1500-595-WT-BK)



Paket für Laboranwendungen

Mit diesem Starterpaket kennzeichnen und verfolgen Sie die Proben in Ihrem Labor genau.

BMP51: Artikelnr. 710932 (EU) oder 710933 (UK) • **BMP53:** Artikelnr. 710941 (EUR) oder 710942 (UK), beinhaltet folgendes:

- Etikettendrucker BMP51 oder BMP53 mit Hartschalenkoffer, USB-Kabel, Li-Ion-Akku und AC-Adapter/Akkuladegerät
- LabelMark™ 5 Standard-Software
- Etiketten für Ampullen und Röhrchen (M-122-461)
- Etiketten für Mikrotiterplatten (M-131-499)
- Vinylband für allgemeine Kennzeichnungen (MC-1500-595-WT-BK)



In unserem Online-Katalog unter www.bradyeurope.com/BMP51 finden Sie weitere Informationen zu Materialien und Artikelnummern.



WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™

BRADY Afrika
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel: +971 4 881 2524
Fax: +971 4 881 3183

BRADY Benelux
Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, Belgium
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Dänemark
Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Deutschland
Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Großbritannien & Irland
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, UK
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 100

BRADY Frankreich
Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Italien
Via Pitagora 18
20128 Milano
Tel. +39 02 26 00 00 22
Fax +39 02 25 75 351

BRADY Mittlerer Osten
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

Brady Mittel- und Osteuropa
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slowakei
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Norwegen
Lerstadveien 506
6018 Ålesund
Tel. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Schweden
Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Spanien & Portugal
Calle Aragón 271
08007 Barcelona, Spain
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Türkei
Selvili Sok. No: 3/4
4.Levent Istanbul 34330
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Ungarn
Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY WELTWEIT

Australien 612-8717-6300
Brasilien 55-11-3686-4720
China (Beijing) 86-10-6788-7799
China (Shanghai) 86-21-6886-3666
China (Wuxi) 86-510-528-2222
Hong Kong 852-2359-3149
Japan 81-45-461-3600
Kanada 1-800-263-6179
Korea 82-31-451-6600
Lateinamerika 1-414-540-5560
Malaysia 60-4-646-2700
Mexiko 525-399-6963
Neuseeland 61-2-8717-2200
Philippinen 63-2-658-2077
Singapur 65-6477-7261
Taiwan 886-3-327-7788
Thailand 66-2-793-9200
USA 1-800-537-8791

Ihr Brady Fachhändler

