



Description:

Nourrices à carburant en métal EXPLO-SAFE, 20 L, kaki, avec homologation NU pour le transport d'essence, de diesel et d'autres matières dangereuses

- avec homologation NU pour le transport de matières dangereuses
- laqué, convient pour E10 et fabriqué à partir d'acier de 0,9 mm
- avec goupille de sécurité brevetée empêchant l'ouverture involontaire du bidon
- temps de vidage minimal grâce à un canal de purge large
- les poignées avec soudure par bande assurent une grande robustesse
- des trous spéciaux dans la poignée permettent de fixer un tube de sortie à l'aide d'un clip et de vis
- EXPLO-SAFE avec système anti-explosion : rempli d'une structure en feuille d'aluminium absorbant la chaleur et évitant les explosions
- Pour identifier (conformément à la réglementation SGH et l'ADR) les nourrices remplis de carburant, nous recommandons nos autocollants pour substances dangereuse Réf. 306100. Les nourrices E
- Accessoire séparé : Tuyaux de sortie, système d'aspiration, système de remplissage, berceau pour nourrice réf. 435500 et les étiquettes pour substances dangereuses (306100)
- N° d'homologation : 3A1/Y/100/.../D/BAM 6210-VP
- p = profondeur = 165 mm l = largeur = 343 mm h = hauteur = 469 mm et r = Ø intérieur de l'orifice de remplissage = 45 x 35 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	444750
GTIN	4007228444759
Tarif douanier	73102990
Unité d'emballage (VE)	5

Couleur	olive
Volume en l	20
Poids (kg)	4,79
T x B x H (mm)	165 x 343 x 469

Suremballage

Contenu en morceaux	5
---------------------	----------

Poids par récipient (kg)	23,95
--------------------------	--------------

Palette

Nombre de cartons	12
Nombre de couches	4
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,026

Carton par étage	3
Poids (kg)	307,4