


Colla LOCTITE (accessorio)

Descrizione articolo/immagini prodotto



Incollaggio di
bussole e cuscinetti

Descrizione

Nota:

Per l'incollaggio di boccole, cuscinetti e bussole in accoppiamenti di scorrimento, bloccati alla pressa e forzati a caldo. Il contatto superficiale totale previene il gioco, la corrosione e l'ossido di ferro da ossidazione per attrito.

Prodotto per assemblaggio LOCTITE speciale, K0655.638....

Buona capacità di riempimento delle fessure e tempi di presa rapidi. Resistente alle temperature da -55 °C a +150 °C.

Prodotto per assemblaggio LOCTITE universale, K0655.648....

Buona capacità di riempimento delle fessure, tempi di presa rapidi e ottima resistenza alle temperature. Resistente alle temperature da -55 °C a +175 °C.

Nota bene:

Le schede dati di sicurezza (vedi la sezione Download) sono ufficialmente reperibili in diverse lingue sul web utilizzando il termine di ricerca: "Henkel Documents".

Colla LOCTITE (accessorio)

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Confezione	Resistenza alla taglio N/mm²	Coppia di spunto Nm	Resistenza alle alte temperature
K0655.6380010	bloccante per giunti	bottiglia da 10 ml	20-35	35-60	-55 °C - +150 °C
K0655.6480010	bloccante per giunti	bottiglia da 10 ml	16-30	30-55	-55 °C - +175 °C