

Information produit

70 02 160

Pince coupante de côté

DIN ISO 5749



- Avec tranchant allongé
- La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente
- Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie
- Tranchants de précision pour fils doux et durs
- Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- Avec biseau
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	70 02 160
EAN	4003773034032
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	206 g
Dimensions	160 x 53 x 21 mm
Norme	DIN ISO 5749
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 4,0 mm
Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,0 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

