



Technisches Datenblatt PDF ESPH203



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	38 mm
A1	19 mm
B	19,10 mm
B1	28,60 mm
d	17 mm
d1	27,20 mm
G	M6x1
H	70 mm
H1	13 mm
H2	97 mm
J	95 mm
L	127 mm
L1	48 mm
N	12 mm
N1	16 mm
s1	23,05 mm
S	6,50 mm



Produktleistung	
C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,73 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	5,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PH203
Bezeichnung des Lagers	ES203G2