

FFM 100
Baufeuchtesuchgerät

Einsatzbereiche

- Wohnungsräume und öffentliche Gebäude
- Lagerhallen, Produktionsräume
- Baustoffe
- Böden
- Wände
- Decken



- Schnelle Ermittlung der Feuchtigkeit in Baustoffen ohne die Oberfläche zu beschädigen.

TECHNISCHE DATEN

Messtiefe	20 - 40 mm
Batteriezustandsanzeige	ja
Maximal-/Minimalwertanzeige	ja
HOLD-Funktion	ja
Automatische Abschaltung	ja
Beleuchtetes Display	ja
Sensor-Typ	Metall-Kugelsensor
Messbereich	0 - 100
Auflösung	1
Abmessungen	180 x 45 x 45 mm
Gewicht	0,18 kg