


Metcal-SSC-Lötpatronen für OKi-Lötgriffel MFR-H6-SSC




Die Metcal-SSC-Lötpatronen können in Verbindung mit dem Lötgriffel MFR-H6-SSC sowohl der OKi-Lötsystemserie MFR-1100 und MFR-2200 als auch mit dem Metcal Lötsystem SP-200 eingesetzt werden.


MEißEL-LÖTPATRONEN




SSC-725A
Konus 30°,
1,0 mm




SSC-742A
Langversion, schmal
Konus 60°, 1,78 mm




SSC-771A
Schmal, Konus
30°, 1,0 mm




SSC-736A
Konus 30°,
2,5 mm




SSC-738A
Konus 30°,
1,5 mm




SSC-746A
Langversion,
3,0 mm




SSC-737A
Konus 30°,
1,78 mm




SSC-713A
Konus 90°,
3,3 mm



SSC-772A
Schmal, Konus
30°, 1,78 mm



SSC-717A
Extrabreit, Konus 30°,
5,3 mm




SSC-770A
Langversion,
1,78 mm

7 = 700-Serie für viele Standard-Anwendungen und höheren Wärmebedarf. 6 = 600-Serie für mittleren Wärmebedarf. 5 = 500-Serie für temperaturempfindliche Bauteile. Bei Bestellung der Serie 600 und 500 ist die 7 durch die 6 oder 5 zu ersetzen.




KONISCHE LÖTPATRONEN


HUF- ODER SCHLEPP-LÖTPATRONEN




SSC-722A
Verrundung 0,51 mm Ø




SSC-747A
60° abgeschrägt,
1,78 mm




SSC-754A
30° gebogen,
Verrundung 0,51 mm Ø




SSC-767A
Breite 1,27 mm




SSC-726A
30° gebogen,
Verrundung 0,51 mm Ø




SSC-739A
Breite 2,3 mm




SSC-701A
Verrundung 1,0 mm Ø




SSC-761A
Messerform, Breite 4,5 mm



SSC-774A
Verrundung 1,4 mm Ø




SSC-773A
Messerform, Breite 4,5 mm,
erweiterter verzinnter Bereich,
6,1 mm




SSC-745A
Verrundung 0,4 mm Ø

7 = 700-Serie für viele Standard-Anwendungen und höheren Wärmebedarf. **6** = 600-Serie für mittleren Wärmebedarf. **5** = 500-Serie für temperaturempfindliche Bauteile. Bei Bestellung der Serie 600 und 500 ist die 7 durch die 6 oder 5 zu ersetzen.


MIKRO-LÖTPATRONEN, IDEAL FÜR LÖTARBEITEN UNTER DEM MIKROSKOP




SSC-790A
Konisch, spitz
0,25 mm




SSC-7174A
Schleppplöten, Langversion
60° abgeschrägt, Breite
1,14 mm Ø



SSC-7172A
Messer, konisch,
30° gebogen, 0,51 mm



SSC-7171A
Zum Entfernen von 0402 und
0201 Bauteilen durch Ober-
flächenkontakt, 0,76 mm Ø



SSC-7175A
Schleppplöten,
60° abgeschrägt,
Breite 0,89 mm

7 = 700-Serie für viele Standard-Anwendungen und höheren Wärmebedarf. **6** = 600-Serie für mittleren Wärmebedarf. **5** = 500-Serie für temperaturempfindliche Bauteile. Bei Bestellung der Serie 600 und 500 ist die 7 durch die 6 oder 5 zu ersetzen.



Der neue Handlötkolben MFR-H6-SSC kann sowohl mit der OKi MFR-2200-Serie als auch der MFR-1100-Serie eingesetzt werden.