

Helge Nyberg etagewagen Serie 100

draagvermogen 200 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 425 mm, etage(s) van hout met laminering in lichtgrijs, frame met corrosiebeschermende zinklaag, wielen met rubber-banden



HelgeNyberg AB

Artikelnummer: 146157

Helge Nyberg Etagewagen Serie 100

Draagvermogen 200 kg

etagewagen

- draagvermogen 200 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 425 mm
- hoogte x lengte x breedte 1120 x 1180 x 460 mm
- etage(s) van hout met laminering in lichtgrijs
- opbouw 2 kopwanden (draadrooster)
- frame met corrosiebeschermende zinklaag
- stalen buisconstructie, gelast
- wiel Ø 125 mm
- wielen met rubber-banden
- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal verwerking	gelast
type wagen	etagewagen	lengte	1180 mm
lengte laadvlak	1000 mm	breedte	460 mm
breedte laadvlak	425 mm	etage-inrichting	recht

hoogte	1120 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
etages aantal	3 stuks	banden	rubber
draagvermogen	200 kg	wiel-ø	125 mm
draagvermogen etage	100 kg	wiellager	kogellager
materiaal etage(s)	hout	elektrisch geleidend	nee
oppervlak etage(s)	gelamineerd	schuifbeugel	1 stuks
kleur etage	lichtgrijs	wielstand	rechthoekig
constructies	2 kopwanden (draadrooster)	oppervlak	verzinkt
materiaal	stalen buis	gewicht	34 kg