

# Druckluftwerkzeuge

## SCHLEIF- & TRENNWERKZEUGE

Perfekte Oberflächen und exakte Detailarbeit >> Druckluft-Spezialgeräte wie der ultraleichte Exzentrerschleifer, der kompakte Pistolenschleifer und der vielseitige Bandschleifer sind die beste Voraussetzung für Top-Schleif- & Polierergebnisse. Wenn es um exakte Schnitte und genaue Details geht, dann führt an den drei „Druckluft-Profis“ Kraftstichsäge, Blechschere und Blechknabber kein Weg vorbei.

### TOPMODELL >> DL-Exzentrerschleifer 150 mm | EPS 440 + EPS 443 ölfrei



- >> stufenlose Drehzahlregelung
- >> universell einsetzbar für Holz u. Metall
- >> ergonomischer, rutschfester Composit Handgriff
- >> Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
- >> rascher Schleifblattwechsel durch Klettaufnahme
- >> Anschluß für externe Staubabsaugung
- >> geringe Bauhöhe, nur 85 mm

EPS 443 auch für den Betrieb mit ölfreier Druckluft geeignet!

### DL-Pistolenschleifer | EPS 435

Roloc ø 50 mm

- >> klein, leicht u. kompakt
- >> schleifen bei begrenztem Raumangebot
- >> für handelsübliche Scheifscheiben u. Schleifvlies ø 50 mm (optional ø 75 mm)
- >> Leistungs- / Drehzahlregelung
- >> keine Staubaufwirbelung durch Abluft nach hinten



|     | Typ            | Teller-<br>aufnahme | Schleifkörper | Drehzahl | Hubhöhe | Betriebsdruck | Luftbedarf | Luftanschluss | Schalldruckpegel | Länge | Gewicht | EAN<br>90 04853<br>Best.Nr. |
|-----|----------------|---------------------|---------------|----------|---------|---------------|------------|---------------|------------------|-------|---------|-----------------------------|
|     |                | Zoll                | ø mm          | UpM      | mm      | bar           | l/min      | Zoll          | dB(A)            | mm    | kg      |                             |
| *** | EPS 440        | 5/16                | 150           | 10.000   | 5       | 6,3           | 170        | 1/4           | 77               | 189   | 0,8     | 43850 9                     |
| *** | EPS 443 ölfrei | 5/16                | 150           | 12.000   | 5       | 6,3           | 170        | 1/4           | 74               | 189   | 0,8     | 43849 3                     |
| **  | EPS 435        | 1/4-20T             | Roloc 50 mm   | 16.000   | -       | 6,3           | 64         | 1/4           | 83               | 145   | 0,68    | 44800 3                     |