

## Produktinformation

# 34 22 130 ESD

## Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD

DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5



- Das Sortiment für höchste Ansprüche an Leistung und Ergebnis
- Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Zum Greifen, Halten und Biegen
- Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Präzise gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Glatt geschliffene Greifflächen; Kanten sorgfältig entgratet
- Blendfreies Finish
- Geringes Gewicht
- Ergonomische, zweifarbige Mehrkomponenten-ESD-Griffhüllen; schwarz/grau
- Flach-runde Backen
- Kugellager-Chromstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet




### Allgemein

Artikel-Nr.	34 22 130 ESD
EAN	4003773061656
Zange	brüniert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	65 g
Abmessungen	135 x 60 x 18 mm
Norm	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Backenlänge (B)	22,7 mm
Backendicke (am Gelenk) (D)	6,5 mm
Spitzenbreite (E)	1,6 mm
Spitzendicke (F)	1,6 mm
Kopfbreite (A)	11,2 mm
ESD	ja



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten