

# Steckregalsystem, RAL 7035 lichtgrau

Das einseitig nutzbare Steckregalsystem (RAL 7035) kann in Werkstätten, Lagern und Magazinen eingesetzt werden.

- **Feldlast:** bis 2300 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** RAL 7035 lichtgrau, kunststoff pulverbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5–7x Multiplus 150/250/330
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich.



## Info

### Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.