



Beschrijving:

Brandstoftjerrycan STANDARD 2 l, zwart, HD-PE voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen. De ideale noodoplossing voor kleine en hybride auto's.

- kleine afmetingen, extreem stabiel, voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- door TÜV-geteste productie
- geschikt voor E10
- met onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdop ET-231330, rood
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- afzonderlijk toebehoren: Veiligheidsvulsystemen, uitloopbuizen
- Toelatingsnr. UN 3H1/Y/150/XX/D/BAM15400-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=80 mm b=breedte=147 mm h=hoogte=270 mm
- Aantrekkelijk: 8 Nm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	810220
GTIN	4007228810226
Douanetarief	39233010
Verpakkingseenheid (PU)	8

Kleur	zwart/grijs
Volume in L	2
Gewicht (kg)	0,2
D x B x H (mm)	80 x 147 x 270

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	8
D x B x H (mm)	375 x 255 x 360

Brutogewicht VE kg	1,91
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	54
Aantal lagen	6
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,31

Kartonnen dozen per laag	9
Gewicht (kg)	123,14