



### Eco-Line Flatpack Netzwerkschränke

Die Standschränke der "DIGITUS Eco-Line" Serie sind komplett zerlegt. So wird Platz eingespart und die Versandkosten werden minimiert. Die Lieferung erfolgt in einer Holzkiste, diese garantiert hierdurch einen sicheren Transport. Durch einfach zu identifizierende Teile ist die Montage kinderleicht und schnell erledigt. Die Schränke sind für alle gängigen passiven EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet. Das moderne und zeitlose Design passt in jedes moderne Büro und Rechenzentrum.

#### 19" Netzwerkschrank Eco-Line, unmontiert, Glas-Fronttür, (B)600 x (T)600 mm

- **Gestellrahmen:** geschweißt
- **Schutzart:** IP 20
- **Fronttür:** gerahmte Sicherheitsglastür
- **Seitenwände:** abnehmbar, aus Stahl
- **Rückwand:** verschließbare Stahlrücktür
- **Kabelführungen:** großer Kabeleingang mit Gummikanten-Gleitmechanismus am Boden, schützt vor Kabelbrüchen, Beschädigungen und gewährleistet Befestigung großer Kabelbündel
- **Eigenschaften:** 1,5 mm - 2 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit • Lüftungsschlitze für passive Be- und Entlüftung Öffnungswinkel 180° mit abschließbarem Schwenkhebelgriff • tiefenverstellbare 19" Profilschienen vorne und hinten im Schrank • gefederte Scharniere ermöglichen eine einfache Türmontage bzw. den Türanschlag • höhenverstellbare Nivellierfüße zum Ausgleich unebener Böden • Dachmodul für Belüftungseinheit vorbereitet
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035)
- **Lieferumfang:** 4 Nivellierfüße, Montageschraubenset (28-fach)

**Anwendungsbeispiele:**


- geeignet für alle gängigen passiven EDV- und Telekommunikationsanwendungen



Eco-Line 19" Netzwerkschrank, Glastür



Verpackung



Details

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Zubehör: Ersatz-Fuß-Set für 19" Netzwerkschränke							DN-19 FEET	11003642