

### Vorzüge der LED Technik:

- extrem hell • geringer Stromverbrauch dadurch sehr hohe Betriebsdauer • Lebensdauer des Leuchtmittels viele Tausend Stunden • Umweltschutz durch niedrigen Batterieverbrauch

### LED-Universalleuchte HL DB 81 M1H1

- kompakt, handlich und vielseitig einsetzbar
- 8 superhelle SMD-LEDs mit spezieller Linsenoptik
- über 4 Stunden Leuchtdauer bei vollen Batterien
- zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf
- Kunststoffbügel mit integriertem Magnet, 200° knickbar
- 360° drehbarer Haken und Magnet für optimale Befestigung
- Ein/Aus Schalter
- in Blisterverpackung
- Batteriebetrieben: 3 x AA - nicht im Lieferumfang enthalten
- Farbtemperatur: 6500 K
- Maße: (B)55 x (T)47 x (H)215 mm

#### Leuchtmittel 8 LEDs:

- Lichtstrom: 250 lm
- Leuchtdauer: 4 Stunden

#### Leuchtmittel 1 LED:

- Lichtstrom: 100 lm
- Leuchtdauer: 10 Stunden

#### Anwendungsbeispiel:


- für Reparaturen-, Service und Wartungsarbeiten

#### Für wen geeignet:

- Haushalt
- Heimwerker
- Handwerker




LED-Universalleuchte HL DB 81 M1H1



LED-Universalleuchte HL DB 81 M1H1, knickbar



LED-Universalleuchte HL DB 81 M1H1, Rückansicht



Symbolbild: Anwendung LED-Universalleuchte HL DB 81 M1H1

Produkt	Ausführung	Maße	Material	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
LED-Universalleuchte HL DB 81 M1H1	8 + 1 LED	Länge: 215 mm	Kunststoff	schwarz / orange	1175410010	11271047