

AUFFANGWANNEN TYP AS/AST/AW-F



Lagern und Abfüllen von 1 bis 2 Fässern à 200 l oder Kleingebinden

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- verzinkter Gitterrost
- Randprofilierung als Gitterrostauflage

Typ AS

- verzinkte Fassauflagen Typ FA
- 100 mm Unterfahrhöhe

Typ AS-G

- wie Typ AS, jedoch mit 3-seitiger, verzinkter Spritzschutzwand
- 100 mm Unterfahrhöhe

Typ AST

- verzinkte Fassauflage Typ FA 200-1
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- Schiebegriff

Typ AW-F

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- Schiebegriff

Zubehör

- für Typ AS/AST: steckbare, verzinkte Rollenauflage zum Drehen der Fässer
- für Typ AW-F: Halterung mit Spanngurt



▶ Zubehör siehe Seite 83

Typ	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
AS-1	1	1200 x 800 x 835	263	87
AS-2	2	1200 x 1200 x 755	304	110
AS-G 1	1	920 x 1410 x 1495	241	173
AS-G 2	2	1410 x 1410 x 1435	268	235
AST	1	800 x 800 x 700	241	82
AW-F 1	2	1200 x 800 x 570	263	91
AW-F 2	1	1200 x 800 x 570	263	97

StawaR TÜV NORD

- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l