

**Bauer**

## Späne-Kippwagen

SKW-ET 1000

Höhe x Länge x Breite 1290 x 1420 x 1340 mm, Inhalt 1 m<sup>3</sup>, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen



Artikelnummer: 231543



## Bauer Späne-Kippwagen SKW-ET 1000

### Flüssigkeitsdicht

Späne-Kippwagen

- Höhe x Länge x Breite 1290 x 1420 x 1340 mm
- Schüttkantenhöhe 870 mm
- Inhalt 1 m<sup>3</sup>
- Traglast 300 kg
- Gewicht 167 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 465 mm
- Rad Ø 250 mm
- automatisches Einrasten der Federkippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Siebblech und Ablasshahn 1"
- Seitenbleche Vollblech
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 2 Räder und 2 Lenkrollen + Schiebebügel
- mit Vollgummi-Bereifung
- 1 Lenkrolle mit Feststeller

## Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen
Inhalt	1 m <sup>3</sup>	Einfahrtaschenhöhe	55 mm
Höhe	1290 mm	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Länge	1420 mm	Einfahrtaschenabstand	465 mm
Breite	1340 mm	Ablasshahn	Siebblech // Ablasshahn 1"
Traglast	300 kg	Griff	Schiebebügel
Höhe Schüttkante	870 mm	Oberfläche	lackiert
Material	Stahl	Farbe	feuerrot // RAL3000
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Rollen Anzahl / Art	2 Räder und 2 Lenkrollen
Wand Ausführung	Vollblech	Bereifung	Vollgummi
Kippsicherung	Federkippsicherung	Durchmesser Rad	250 mm
ebenerdige Entleerung	ja	Rad Ausstattung	1 Lenkrolle mit Feststeller
unterfahrbar	ja	Gewicht	167 kg

## Zubehör

500416



Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippwagen 1 m<sup>3</sup>, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung