

# Druckluft Gewindeschneider

0607453421

Gewindeschneider mit Überrasstkupplung ohne Futter



Gewindeschneider mit Überrasstkupplung ohne Futter

- Für Gewinde von M5 bis M12.
- Zum Gewindeschneiden in Sacklöcher und als Stiftschraubenanzieher verwendbar
- Einhand-Rechts-/Linksbedienung
- Hohe Lebensdauer
- Hervorragende Leistung
- Für jeden Anwendungsfall
- Anziehmoment regulierbar

Lieferumfang: Arretierhaken (3 601 329 007), Schalldämpfer (3 607 000 023), Führungshülse (3 600 329 008), Schlauchnippel G 1/4" (2 603 386 039)

## Technische Daten

Gewinde- und Stehbolzendurchmesser (mm)	bis 5 mm
Arbeitsdrehmoment (Nm)	1,2 - 5,5
Drehzahl (1/min)	950
Drehrichtung	R/L
Watt	180
Luftverbrauch (l/min)	450
Gewicht (kg)	1,1
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant
Anschlussgewinde (Zoll)	G 1/4
Mindestschlauchweite (mm)	6