

LEDON

LED Lampe A60 10,5W E27

Die beste Option auf dem Markt wenn es darum geht, die beliebten Glühlampen mit 60 Watt zu ersetzen: Diese Lampe sorgt für schönes Licht bei einem Lichtstrom von 800 Lumen und einem Abstrahlwinkel von 270°. Ihre Farbwiedergabe von 90 Ra ist die beste ihrer Klasse und ihr warmweißes Licht bringt die wahre Schönheit und Behaglichkeit Ihres Zuhauses zum Vorschein.



Beschreibung	Artikelnummer	EAN Code	Dimmbar
LED LAMP A60 10.5W/M/927 E27 230V	29001026	9 009453 006806	Nein
LED LAMP A60 10.5W/M/927 E27 230V DIM	29001027	9 009453 006851	Ja
LED LAMP A60 10.5W/M/927 E27 230V D-CL	29001028	9 009453 006905	Double-Click

Allgemeine Daten

Form	A60
Sockel	E27
Ausführung	Matt
Energieeffizienzklasse	A+
Gehäusematerial	Plastik / Metall
Nennlebensdauer	25 000 h
Nennlebensdauer in Jahren	25 (Brenndauer Ø 2,7 h pro Tag)
Bemessungslebensdauer	25 000 h
Anzahl Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall	100 000
Zünd-/Anlaufzeit bis 100%	<0,5 s
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Lampenrecycling	Ja - beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	800 lm
Bemessungslichtstrom	800 lm
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	90
Lichtausbeute (Effizienz)	77 lm/W
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	70 %
Abstrahlwinkel	270°
Farbkonsistenz	< 6 Stufen MacAdam-Ellipse
Von LEDON empfohlenes Glühlampenäquivalent bis zu	75 W
Glühlampenäquivalent gemäß den EU-Verordnungen 244/2009 und 1194/2012.	60 W
Flicker Prozent	< 3 %

Elektrische Daten

Nennleistung	10,5 W		
Bemessungsleistung	10,5 W		
Betriebsfrequenz	50/60 Hz		
Nennspannung	230-240 V AC		
	<i>Nicht dimmbar</i>	<i>Dimmbar</i>	<i>Double-Click</i>
Leistungsfaktor	>0,5	0,7	0,5
Stromstärke (Gemessener Wert)	84 mA	65 mA	85 mA
Stromstärke (Berechneter Wert)	46 mA	46 mA	46 mA
Einschaltstrom	4,28 A	6,15 A	4,9 A

Größe & Gewicht

Höhe	120 mm	120 mm	120 mm
Durchmesser	60 mm	60 mm	60 mm
Gewicht	138 g	147 g	147 g

