

# PRODUKTDATENBLATT

## FT30

PROLINE ●●○

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41

- Verstärkte Armierung für hohe seitliche Belastung
- Hohe Standzeit
- Hohe Schnittgeschwindigkeit

Äußerst leistungsstarke Trennscheibe für Benzintrenner und elektrische Trennmaschinen.



Typenbezeichnung	FT30
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikel-Nr.	201187
GTIN	4011890005958
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,940 kg
Produktabmessung	350 x 4,0 x 25,40
Durchmesser 1	350 mm
Stärke	4,0 mm
Bohrung	25,40 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	100 m/s
maximale Drehzahl	5500 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A24P-BF511
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890045145
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	360 mm
Breite Verpackung	360 mm
Höhe Verpackung	40 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	9,400 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE