



# TruTool TKF 1500

Technische Daten

# TruTool TKF 1500

## MAXIMALE FASENLÄNGEN

MAXIMALE FASENLÄNGE STAHL 400 N/MM <sup>2</sup>	15 mm
MAXIMALE FASENLÄNGE STAHL 600 N/MM <sup>2</sup>	9 mm
MAXIMALE FASENLÄNGE STAHL 800 N/MM <sup>2</sup>	6 mm

## RADIEN

KLEINSTER RADIUS	55 mm
------------------	-------

## ALLGEMEIN

ARBEITSGESCHWINDIGKEIT	2 m/min
HUBZAHL BEI NENNLAST	370 1/min
NENNAUFNAHMELEISTUNG	2600 W
BLECHDICKE	4 mm - 160 mm

## GEWICHT

GEWICHT MIT GRIFF, OHNE KABEL	16,5 kg
-------------------------------	---------