

CHEMIE. ÖL. GAS.

CROSS® GUARD

Zulassung

DIN EN 397

Schutz- eigenschaften

- Schutzeigenschaft bis -20 °C

Typ

I/79 G-R

Besonderheit

–

Gurtband

6-Punkt

Ausführung

mit Drehverschluss

Augenschutz

–

Schweißband

Wellvitex® Z+

Polsterstreifen

Standard

Kinnriemen-
aufhängung

4-Punkt

Helmausstattung

Serie

- MFA-Tech
- Seitenbelüftung (regulierbar)

optional ab Werk

- ohne Seitenbelüftung (Cross®Electric)
- Augenschutz

Zubehör

- Gesichtsschutz
- Nackenschutz
- Kinnriemen
- Schweißbänder
- Reflexfolie
- Lampenhalter
- Lampe
- Augenschutz

Ausführung

Größe

1

2

3

Kopfumfang

52 – 56 cm

53 – 61 cm

59 – 63 cm

Farben

–

■ RAL 9016
 ■ RAL 1023
 ■ RAL 5017
 ■ RAL 3020
 ■ RAL 6024
 ■ RAL 2009
 Sonderfarben

–

Branding

Siebdruck/Print

Position
Größe

Front
6 x 4,5 cm

Seite
9 x 2 cm

Parameter

Form

gerade

Material

PP (Polypropylen)

Gewicht

ca. 395 g

EINSATZGEBIETE

- Kaltbetriebe
- Chemische und petrochemische Industrie
- Montagearbeiten



Designbeispiel mit optional erhältlicher Reflexfolie.



THERMO
PLAST

Produktvorteile

■ Schutzeigenschaft bis -20°C

Für den Einsatz bei niedriger Temperatur
(z. B. im Freien bei starker Kälte)

- Einfache Handhabung des Zubehörs durch MFA-Tech Multifunktionsadapter
- Serienmäßig mit regulierbarer Seitenbelüftung
- Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Geringes Gewicht
- Umfangreiches Zubehörsortiment
- Standardmäßig mit Wellvitex® Z+ Schweißband und Drehverschluss



SCHUBERTH