



## SENSER 24

### Indoor LED Deckeneinbauleuchte rund weiß 3000K

Die SENSER Einbauleuchte aus Aluminium ist erhältlich in den Farben weiß und silbergrau sowie mit runder- und eckiger Blende. Der starre Premium LED-Einsatz ermöglicht durch den großen Abstrahlwinkel eine flächige, homogene Grundbeleuchtung. Sollten Sie auf der Suche nach einer Deckeneinbauleuchte mit geringer Einbautiefe sein, dann eignet sich die SENSER sehr gut.

## TECHNISCHE DATEN

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Art. Nr.                   | 1003010     |
| IP Code                    | IP 20       |
| Schlagfestigkeitsklasse    | IK 02       |
| Schlagfestigkeit           | 0.2 Joule   |
| Montage                    | Einbau      |
| Montagedetails             | Decke       |
| Sekundär Strom / Spannung  | 500 mA      |
| Schutzklasse               | III         |
| Wattage                    | 13 W        |
| Umgebungstemperatur        | 25 °C       |
| Betriebswirkungsgrad (LOR) | 0,7         |
| Lumen                      | 1140 lm     |
| Lichtfarbtemperatur        | 3000 Kelvin |
| Farbe                      | weiß        |
| CRI                        | 90          |
| UGR ≤                      | 27          |
| LXXBXX Daten               | L70B50      |
| Lebensdauer                | 50000 h     |
| Risikogruppe               | 1           |
| Höhe                       | 2 cm        |
| Durchmesser                | 21.5 cm     |
| Nettogewicht               | 0.308 kg    |

## Lichtquelle

|         |   |
|---------|---|
| 1814258 |  |
|---------|---|

## Zubehör

|         |   |
|---------|---|
| 1007226 | LED Treiber , 21W 500-mA weiß             |
| 1007227 | LED Treiber 20W , 350-mA/500mA PHASE weiß |
| 1007229 | LED Treiber DALI 25W 150-700mA DALI TOUCH |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht</b>     | 0.386 kg |
| <b>Ausschnittsform</b>   | rund     |
| <b>Einbautiefe</b>       | 3 cm     |
| <b>Einbaudurchmesser</b> | 20.5 cm  |
| <b>BIG WHITE Seite</b>   | 223      |