

## Rollcart diable porte-fûts

force 250 kg, pour 1 fût de 200 litres,  
châssis avec finition époxy résistante  
aux chocs et aux rayures en RAL5010  
bleu gentiane, avec bandage  
caoutchouc pleinsur jante plastique

Numéro d'article: 202925



## Rollcart Diabale porte-fûts

diable porte-fûts





- force 250 kg
- pour 1 fût de 200 litres
- protection de la charge avec protection de fût réglable
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x largeur 1 600 x 700 mm
- poignées de sécurité en plastique haute résistance
- avec bandage caoutchouc pleinsur jante plastique
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- sans roue porteuse
- 5 années de garantie

## Détails techniques

|                         |                       |           |                      |
|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|
| appareil de manutention | diable de manutention | Ø de roue | 250 mm               |
| type de diable de       | diable porte-fûts     | roulement | roulement à rouleaux |

|                       |                     |                         |                            |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| manutention           |                     |                         |                            |
| charge                | 250 kg              | protection de la charge | protection de fût réglable |
| capacité              | 1 fût de 200 litres | poignée de sécurité     | oui                        |
| matériau              | acier               | hauteur                 | 1600 mm                    |
| matériau de finition  | soudé               | largeur                 | 700 mm                     |
| rabattable            | non                 | surface                 | finition peinture époxy    |
| patins pour escaliers | non                 | couleur                 | bleu gentiane // RAL5010   |
| pneumatique           | caoutchouc plein    | garantie                | 5 années                   |
| Roue porteuse         | non                 | Poids                   | 16 kg                      |
| matériau de jante     | plastique           |                         |                            |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 144744 |    | armoire pour bouteilles de gaz, pour 10 x bouteilles de gaz de 11 kg ou 4 x bouteilles de gaz de 33 kg, hauteur x largeur x profondeur 1435 x 860 x 720 mm, avec toit, avec porte à battants, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 201077 |    | soutirage de fûts, pour fût 2 x 200 litres, support-fût avec angle, hauteur x largeur x profondeur 350 x 1230 x 650 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |
| 206148 |   | pompe vide-fûts, pour diesel, fioul, huiles moteur, hydraulique et à engrenages avec une viscosité maximale de 2000 mPas, puissance de refoulement maximale 0,25 litres par levée, longueur du tube plongeur 920 mm                           |
| 407817 |  | bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |