

diable pour bouteilles

force 150 kg, pour 2x20 l bouteilles, protection de la charge avec chaînes de sécurité et protection latérale contre le basculement, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en jaune, roues avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 272246



diable pour bouteilles





- force 150 kg
- pour 2x20 l bouteilles
- hauteur x largeur 550 x 1080 mm
- convient pour bouteilles de Ø 200 mm
- protection de la charge avec chaînes de sécurité et protection latérale contre le basculement
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en jaune
- avec poignées antidérapantes
- roues avec bandage caoutchouc plein
- Ø de roue 250 mm
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| appareil de manutention | diable de manutention | Roue porteuse | non |
| type de diable de manutention | diable pour bouteilles | poignée de sécurité | non |
| charge | 150 kg | protection de la charge | chaîne de sécurité, |

| | | |
|----------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | protection contre basculement |
| capacité | 2x20 l | hauteur 550 mm |
| pour diamètre de bouteille | 200 mm | largeur 1080 mm |
| matériau | tube d'acier | profondeur 530 mm |
| rabattable | non | surface finition peinture époxy |
| patins pour escaliers | non | couleur jaune |
| pneumatique | caoutchouc plein | garantie 5 années |
| Diamètre de roue | 250 mm | Poids 14 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|--|--|
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |
| 221283 |  | gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique |
| 227893 |  | chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 46, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute |