

## hygiënpallet

van PE-regeneraat, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 1000 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 7500 / 2500 kg, onderbouw 3 sleden, bovendeck gesloten met antisliplaag

VE 3 stuks



Artikelnummer: 528390



## Zwaarlast-hygiënpallet

### met antislipmat

hygiënpallet





- van PE-regeneraat
- hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 1000 mm
- draagvermogen statisch / dynamisch 7500 / 2500 kg
- draagverm. in stelling 1250 kg
- Aan alle zijden inrijdbaar
- inrijbreedte langszijde / brede zijde 910 / 780 mm
- onderbouw 3 sleden
- bovendeck gesloten met antisliplaag
- Temperatuurbestendig -30 °C tot +60 °C
- gewicht 127,5 kg

## Technische details

type verpakking	pallet	onderbouw	3 sleden
pallettype	hygiënpallet	geschikt voor levensmiddelen	nee
hoogte	150 mm	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +60 °C
lengte	1200 mm	inrijbreedte langszijde	910 mm
breedte	1000 mm	inrijbreedte kopse kant	780 mm

draagvermogen statisch	7500 kg	draagvermogen dynamisch	2500 kg
materiaal	PE-regeneraat	draagvermogen in stelling	1250 kg
inrijdmogelijkheid	Aan alle zijden	borgrand	nee
bovendek	gesloten met antislip laag	nestbaar	nee
stapelbaar	ja	gewicht	127,5 kg

## Dit past ook bij ...

202873		steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
204206		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 61 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
240208		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 82 mm