

## Einbaugehäuse

Projekt · Referenznummer

Datum

## Produktdatenblatt

**Anwendung**

Einbaugehäuse für den Einbau von Leuchten in Decken und Wänden aus Beton oder verputztem Mauerwerk.

**Produktbeschreibung**

Das Einbaugehäuse besteht aus Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff  
 Einbauöffnung 139 x 139 mm  
 4 Bohrungen  $\varnothing$  4,5 mm  
 2 Bohrungen  $\varnothing$  5,3 mm und  
 2 Gewindestangen mit Flügelmuttern zur Befestigung an der Verschalung  
 2 gegenüberliegende Einführungen für Installationsrohre mit einem Durchmesser maximal  $\varnothing$  30 mm  
 Zentrierplatte aus Styropor mit 2 Befestigungslöchern  $\varnothing$  5 mm zum Einmessen der Position  
 Gewicht: 0,6 kg

**Ergänzungsteile**

**10 063** Einputzrahmen

**10 072** Einputzrahmen flächenbündig

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

